


Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 3 m LC/SC - LSZH

ID prodotto: FIBLCSC3



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125, 3 m FIBLCSC3 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore SC (maschio) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Dotato di garanzia a vita, il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-SC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Sistemi a banda larga

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

Caratteristiche

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	62.5/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Classificazione fibra	OM1
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	Duplex SC in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Arancione
--------	-----------



Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3 m]
Peso prodotto	1.9 oz [54 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.0 in [26 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [63 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 3 m LC - SC
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

