


Cavo in fibra ottica multimodale OM1 da SC a SC da 1m, Dimensione fibra 62,5/125, Reti 10Gbps - Cavo patch/Bretella in fibra LSZH

ID prodotto: FIBSCSC1



Il cavo patch in fibra multimodale 62,5/125 Duplex FIBSCSC1 da 1 metro è dotato di connettori SC (maschio) su entrambe le estremità, per fornire la connessione necessaria tra i dispositivi di rete in fibra per le reti ad alta velocità e a lunga distanza.

Questo cavo patch SC-SC è alloggiato in un rivestimento ignifugo LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) per garantire fumo, tossicità e corrosione minimi quando è esposto a fonti di calore elevate, in caso di incendio. È quindi ideale per l'uso in ambienti industriali, uffici centrali e scuole, oltre che in ambienti residenziali dove le norme edilizie sono importanti.

Per garantire prestazioni ottimali, il nostro cavo duplex in fibra multimodale è testato e certificato individualmente per rientrare nei limiti di perdita di inserzione ottica accettabili, per una compatibilità garantita e un'affidabilità al 100%.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati

- Sistemi a banda larga
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

Caratteristiche

- **CAVO IN FIBRA:** il cavo in fibra OM1 è immune alle EMI e supporta fino a 10 Gbps Ethernet. Il cavo duplex con connettori TX/RX codificati a colori consente una rapida identificazione visiva della polarità
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** i connettori SC/SC con estremità UPC migliorano in modo significativo la perdita di ritorno. I robusti connettori stampati con scarico della tensione riducono al minimo l'usura dovuta alla piegatura
- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** testato individualmente per l'integrità del segnale. Il rivestimento del cavo LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) emette fumi a bassa emissione e a bassa tossicità in caso di combustione
- **SPECIFICHE:** Lunghezza cavo: 1m - Colore: arancione - Connettori: SC/SC - Dimensione della fibra: 62,5/125µm - Classificazione della fibra: OM1 - Tipo di fibra: Multimodale - Velocità di rete supportata: 1/10 Gbps - OD del cavo: 2,9 mm
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo cavo in fibra ottica è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	62.5/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OM1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	1 - Fibra Ottica SC Duplex
Connettore B	1 - Fibra Ottica SC Duplex

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [31.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.0 in [12.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo in fibra ottica multimodale SC-SC da 1 m
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

