


2m SC naar SC OM1 Multimode Glasvezel Kabel, 62.5/125 Vezel maat, 10G Netwerken, LSZH Glasvezel patchkabel

Productcode: FIBSCSC2



De 2m FIBSCSC1 Multimode 62,5/125 Duplex Fiber patchkabel is aan beide uiteinden afgesloten met SC (male) connectors, om de noodzakelijke verbinding te bieden tussen glasvezelnetwerkapparaten voor high-speed en lange-afstandsnetwerken.

Deze SC-SC patchkabel heeft een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) vlamvertragend omhulsel voor minimale rook, toxiciteit en corrosie bij blootstelling aan grote hittebronnen in geval van brand. Hierdoor is het ideaal voor gebruik in industriële omgevingen, centrale kantoren en scholen, maar ook in woonomgevingen waar bouwvoorschriften van belang zijn.

Om optimale prestaties te garanderen, wordt onze multimode duplexvezelkabel afzonderlijk getest en gecertificeerd om binnen aanvaardbare optische insertion loss-limieten te blijven voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Met de levenslange garantie is onze SC-SC Multimode Fiber Patchkabel gegarandeerd langdurige betrouwbare topprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Breedbandsystemen
- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden

Eigenschappen

- GLASVEZEL KABEL: OM1 glasvezelkabel is ongevoelig voor EMI en ondersteunt tot 10 Gbps Ethernet; Duplex-kabel met kleurgecodeerde TX/RX-connectors voor snelle visuele polariteit identificatie
- KWALITEITSCONSTRUCTIE: SC/SC-connectoren met UPC-uiteinden verbeteren de return loss aanzienlijk; De robuust gegoten trekcontasting van de connector minimaliseert slijtage door buigen
- VEILIG EN BETROUWBAAR: Afzonderlijk getest op signaalintegriteit; LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) mantel geeft weinig rook en giftige dampen af bij verbranding
- SPECS: Cable length: 2m (6.6ft); Color: Orange; Connectors: SC/SC; Fiber Size: 62.5/125µm; Fiber Classification: OM1; Fiber Type: Multi Mode; Supported network speed: 1/10 Gbps; Cable OD: 2.9mm
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze glasvezel kabel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Glasvezelformaat	62.5/125
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelclassificatie	OM1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
Glasvezeltype	Multi-Mode

Connector(en)

Connector A	1 - Glasvezel SC duplex
Connector B	1 - Glasvezel SC duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Oranje
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
Breedte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
Hoogte Verpakking	1.4 in [3.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [44.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2 M Multimode Fiber Optic Cable SC-SC
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.