

Supporto a soffitto per TV - Staffa per TV con asta telescopica regolabile - Inclinabile / girevole - Staffa VESA universale per schermo singolo da 32" a 75"

ID prodotto: FLATPNLCEIL



Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

Il montaggio a soffitto è ideale per l'utilizzo in sale riunioni aziendali, sale d'attesa, ingressi, ristoranti, bar e luoghi di incontro.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 1060 mm a un massimo di 1560 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 500 mm.

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Le regolazioni di livellamento di +/-3 gradi post-installazione garantiscono un posizionamento ideale dopo il montaggio.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sospensione di un televisore a schermo piatto al soffitto per una comoda visione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, ingressi, aree comuni, aule
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

## Caratteristiche

- STAFFA PER TV 75" A SOFFITTO: Il supporto a soffitto compatibile VESA supporta display inclusi TV curve fino a 75" (50kg); asta regolabile in altezza da 106 a 156 cm dal soffitto
- FULL MOTION: il braccio per TV a soffitto consente di ruotare lo schermo di 180° intorno all'asta telescopica e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi, senza l'uso di attrezzi
- INSTALLAZIONE VERSATILE: la staffa per tv/schermo a soffitto regolabile consente di regolare e fissare l'asta a +/-60 gradi per soffitti angolati/inclinati/obliqui per garantire che gli schermi stiano in piano
- COMPATIBILITÀ: Questo braccio universale a soffitto è adatto a TV LG, Samsung, Sony, Sharp e altre marche (viti/distanziatori inclusi) e Monitor VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- DESIGN ELEGANTE: il supporto universale per televisore a soffitto per un display di grandi dimensioni offre un design con aggancio e montaggio per una facile configurazione e una gestione dei cavi integrata; ideale per le applicazioni di digital signage

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm

200x300 mm  
200x400 mm  
300x200 mm  
300x300 mm  
400x200 mm  
400x300 mm  
400x400 mm  
600X200 mm  
600x300 mm  
600x400 mm

---

Prestazioni

Specifiche generali	Regolazione del livellamento post-installazione: +/-3°
Capacità di carico	110.2 lb [50 kg]
Dimensioni minime display	32"
Dimensioni massime del display	75"
Adatto a Display Curvi	Sì
Video Wall	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	41.7 in [1060 mm]
Altezza massima	61.4 in [1560 mm]
Inclinazione	+0° / -25°
Orientamento/rotazione	Da +180° a -180°
Rotazione del display	360°



Antifurto	No
-----------	----

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	26.8 in [68.0 cm]
Larghezza prodotto	5.5 in [14.0 cm]
Altezza prodotto	70.0 in [177.8 cm]
Peso prodotto	13.2 lb [6.0 kg]

---

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.4 in [31.5 cm]
Larghezza del Pacco	36.8 in [93.5 cm]
Altezza del Pacco	5.8 in [14.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	17.1 lb [7.7 kg]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - asta e supporto per montaggio a soffitto
	1 - asta di prolunga
	2 - staffe verticali
	1 - staffa orizzontale
	2 - bulloni
	2 - Dadi
	1 - chiave M13
	1 - Chiave a brugola M5

1 - sagoma di montaggio  
4 - viti M5x14 mm  
4 - Viti M6x14 mm  
4 - Viti M8x30 mm  
4 - Viti M6x30 mm  
4 - Viti M8x50 mm  
4 - Guarnizioni  
8 - distanziali corti  
8 - distanziali lunghi  
4 - Viti 6,3x55 mm  
4 - tasselli per calcestruzzo  
4 - rondelle piatte  
1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

5 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

