

TV Plafondbeugel, Full-Motion Universele Ophangbeugel, Hangende VESA Beugel voor Single 32"-75" TVs / Displays, Kantelen/Zwenken, In hoogte verstelbare telescopische paal

Productcode: FLATPNLCEIL



Deze tv-plafondbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte tv's van 32 tot 75 inch, met een maximumgewicht van 50 kg. U bespaart wand- en vloerruimte door uw platte LCD-, LED- of plasma-tv op een opvallende plaats aan het plafond te monteren.

De plafondbeugel is ideaal voor vergaderruimtes in bedrijven, lobby's, restaurants, bars en ontmoetingsplaatsen.

Omdat de tv-beugel met een telescoopstang is uitgerust, kunt u een scherm op de gewenste afstand van het plafond hangen. Daardoor is hij geschikt voor verschillende plafondhoogtes. De robuuste stalen stang heeft een bereik van 1060 tot 1560 mm, met een totale hoogteverstelling van 500 mm.

De platte tv-plafondbeugel is ontworpen voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de tv verdraaien afhankelijk van bijna elk soort plafond voor de optimale kijkhoek, inclusief schuine plafonds (tot 60°) en hellende of horizontale (platte) plafonds.

U kunt uw tv aanpassen voor een comfortabele kijkhoek door hem (tot -25°) omlaag te kantelen naar uw publiek voor optimale zichtbaarheid. Met de volledig beweegbare beugel kunt u uw scherm +180°/-180° rondom de stang draaien, en dat zonder gereedschap.

U hoeft alleen de meegeleverde verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de plafondbeugel. Na het ophangen heeft u de mogelijkheid om de ideale positionering in te stellen met een uitlijning van +/- 3 graden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Hang een flatscreen tv veilig aan het plafond voor comfortabel kijken
- Ideaal voor vergaderruimtes, lobby's, entree- en ontmoetingsruimtes en klaslokalen
- Bied uw gasten actuele info en entertainment

Eigenschappen

- **SINGLE 75" TV PLAFONDBEUGEL:** VESA-compatibele plafondbeugel voor schermen tot 75" (50 kg), inclusief gebogen TV's; In hoogte verstelbare paal (106cm tot 156cm van het plafond)
- **FULL MOTION:** Met de TV-plafondbeugel kan het scherm 180° rond de telescopische paal worden gedraaid en -25° naar beneden worden gekanteld zonder gereedschap
- **VEELZIJDIGE INSTALLATIES:** Dankzij de verstelbare voet kan de plafondbeugel +/-60 graden worden versteld en op die manier gefixeerd worden voor schuine/hellende plafonds, zodat het scherm waterpas staat
- **COMPATIBILITEIT:** Universele ophangbeugel is geschikt voor TV's van LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/tussenringen) en VESA-patronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **STRAK EN STIJLVOL:** De universele tv plafondbeugel voor één groot scherm biedt een haak-en-montage ontwerp voor eenvoudige installatie en geïntegreerd kabelbeheer; Ideaal voor digital signage toepassingen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Plafondsteun
VESA gatenpatroon(/-patron	200x200 mm

en)

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Aanpassing na installatie: +/-3°
Draagvermogen	110.2 lb [50 kg]
Minimale schermgrootte	32"
Maximale schermgrootte	75"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	41.7 in [1060 mm]
Maximumhoogte	61.4 in [1560 mm]
Kantelen	+0° / -25°
Zwenken / draaien	+180° tot -180°
Schermmrotatie	360°

	Anti-diefstal	Nee
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	26.8 in [68.0 cm]
	Breedte product	5.5 in [14.0 cm]
	Hoogte product	70.0 in [177.8 cm]
	Gewicht product	13.2 lb [6.0 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	12.4 in [31.5 cm]
	Package Width	36.8 in [93.5 cm]
	Package Height	5.8 in [14.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	17.1 lb [7.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - plafondmontagesteun en stang 1 - verlengstang 2 - verticale steunen 1 - horizontale steun 2 - bouten 2 - Moeren 1 - M13 sleutel 1 - M5 inbussleutel

- 1 - montagesjabloon
- 4 - M5x14 mm schroeven
- 4 - M6x14 mm schroeven
- 4 - M8x30 mm schroeven
- 4 - M6x30 mm schroeven
- 4 - M8x50 mm schroeven
- 4 - onderlegringen
- 8 - korte afstandsringen
- 8 - lange afstandsringen
- 4 - 6,3x55 mm schroeven
- 4 - betonankers
- 4 - platte onderlegringen
- 1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.