

Support Double TV au Plafond - Support Double Écran à Suspendre Dos à Dos avec Mât Télescopique Réglable - Inclinable/Pivotant/Rotatif - Support VESA pour Écrans 32"-75"

N° de produit: FPCEILBTB



Créez un affichage numérique impressionnant et efficace avec ce support de plafond pour téléviseur qui suspend deux téléviseurs de 32 po à 75 po dos à dos. Idéal pour les espaces ouverts dans le commerce de détail, l'hôtellerie, les restaurants et bien d'autres secteurs, le support double écran offre un moyen polyvalent d'informer les clients et de doubler l'audience qui regarde votre contenu.

Le support double écran permet de monter deux téléviseurs à écran plat dos à dos, en position paysage. Le support en acier prend en charge les écrans compatibles avec supports VESA jusqu'à 600 x 400 mm avec une capacité de 45 kg par écran.

Avec son poteau télescopique, le support de plafond pour téléviseur vous permet de suspendre deux écrans à la distance désirée à partir du plafond, tout en étant compatible avec plusieurs hauteurs de plafond. Le support pour téléviseur monté sur poteau est extensible de 1,06 m à 1,56 m, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 500 mm.

Pour une visibilité optimale, le support vous permet de faire pivoter l'écran de +/-180 degrés autour du poteau. Son inclinaison libre vous permet de régler l'angle d'inclinaison de +/-20 degrés.

Le support de plafond double écran est conçu pour s'adapter à toute une variété de plafonds. Faites pivoter le support pour téléviseur pour que l'installation s'adapte à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds horizontaux (plats).

Le support de plafond permet une installation facile grâce à sa suspension par crochets. Vous pouvez dissimuler les câbles grâce aux voies prévues à cet effet.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez des téléviseurs dos à dos dans les secteurs de la vente au détail, des soins de santé, de l'hôtellerie et bien d'autres
- Informez et divertissez vos invités en continu
- Idéal pour l'affichage numérique, les tableaux d'affichage et d'autres applications

Spécifications techniques

- **MONTAGE AU PLAFOND POUR TV DE 75" DOS À DOS** : Le montage au plafond compatible VESA robuste prend en charge les écrans, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 75" (50kg) par écran; Pôle réglable en hauteur, de 106 cm à 156m du plafond
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : le support TV permet de faire pivoter les 2 écrans à 360° autour du poteau télescopique, de les faire pivoter individuellement de +/-3° et de les incliner de +5/-20° ; la position du moniteur est fixée avec les outils fournis
- **INSTALLATION POLYVALENTE** : Le support de plafond réglable pour plusieurs écrans permet d'ajuster et de fixer le poteau à +/-60 degrés pour les plafonds en angle, en pente ou inclinés afin de garantir que les écrans soient de niveau
- **COMPATIBILITÉ** : Support de plafond suspendu universel pour téléviseur compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x300/600x400
- **ESTHÉTIQUE SOIGNÉE** : Le support de plafond pour télévision double pour 2 grands écrans offre une conception de crochet et de montage pour une installation facile et une gestion intégrée des câbles; idéal pour les applications de signalisation numérique

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2

Options de fixation	Support plafond
Trous de fixation VESA	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Performance

Spécifications générales	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Capacité de poids	99.2 lb [45 kg]
Taille minimale de l'écran	32"
Taille maximale de l'écran	75"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	41.7 in [1060 mm]
Hauteur maximale	61.4 in [1560 mm]
Inclinaison	+5° / -20°

Rotatif/pivotant	+/- 180°
Rotation de l'écran	360°
Antivol	Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	26.8 in [68 cm]
Largeur du produit	6.5 in [16.5 cm]
Hauteur du produit	32.9 in [83.5 cm]
Poids du produit	21.6 lb [9.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	12.5 in [31.7 cm]
Largeur du Paquet	36.8 in [93.4 cm]
Hauteur du Paquet	6.0 in [15.3 cm]
Poids brut	23.5 lb [10.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Poteau supérieure (avec fixation au plafond)
	1 - Poteau inférieur
	1 - Support pour téléviseur
	4 - Supports verticaux
	2 - Supports horizontaux
	2 - Vis M5 x 55
	2 - Écrous

8 - Vis M5 x 14

8 - Vis M6 x 14

8 - Vis M6 x 30

8 - Vis M8 x 30

8 - Vis M8 x 50

8 - Rondelles rectangulaires

4 - Rondelles

16 - Petites entretoises

16 - Grandes entretoises

4 - Vis de montage pour plafond

4 - Vis d'ancrage à béton

1 - Clé

1 - Clé hexagonale

1 - Modèle de montage

1 - Manuel d'utilisation

Informations de
garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis