

Takfäste för dubbla tv-skärmar - Kraftigt hängande fäste för dubbla skärmar rygg mot rygg med justerbar teleskopstång - Luta/sväng/rotera - VESA-fäste för 32-75-tums skärmar

Produkt ID: FPCEILBTB



Skapa imponerande och effektiva digitala skyltar med detta tv-fäste för takmontering som hänger två 32 till 75 tums tv-skärmar vända från varandra. Det dubbla bildskärmsfästet är perfekt för öppna utrymmen inom detaljhandel, gästfrihet, restauranger och många andra områden eftersom den tillhandahåller ett mångsidigt sätt att informera kunder och gör så att dubbelt så många kan se ditt innehåll.

Det dubbla bildskärmsfästet håller två platta tv-skärmar vända från varandra säkert på plats i liggande läge. Monteringsfäste i stål med stöd för VESA-bildskärmar på upp till 600 x 400 mm med en viktkapacitet på 45 kg per bildskärm.

Tv-fästet för takmontering har en förlängningsbar stolpe som låter dig hänga två bildskärmar i önskat avstånd från taket. Kompatibelt med en mängd olika takhöjder. Det stolpmonterade tv-fästet kan förlängas från 1 060 mm till 1 560 mm med ett totalt lyft (höjdförlängning) på 500 mm.

Monteringsfästet kan vridas +180°/-180° runt stolpen för optimal visning. Med den frilutande designen kan du justera lutningsvinkeln +5°/-20°.

Fästet för dubbla bildskärmar passar en mängd olika taktyper. Du kan vrida tv-fästet för takmontering så att det passar i stort sett vilken taktyp som helst för plan visning, inklusive lutande tak (upp till 60°) och horisontella (platta) tak.

Takmonteringen har en krokdesign för enkel installation. Ledningskanalerna håller kablarna dolda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera tv-skärmar vända från varandra inom detaljhandel, sjukvård, gästfrihet och andra områden
- Håll dina gäster välinformerade och underhållna
- Perfekt för digitala skyltar, menypaneler och annan användning

Funktioner

- **DUBBEL 75-TUMS TV-TAKMONTERING RYGG MOT RYGG:** Kraftigt VESA-kompatibelt takfäste för skärmar inklusive välvda tv-apparater upp till 75 tum (50 kg) per skärm. Höjdjusterbar stolpe, 106-156 cm från taket
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Takfäste för tv-apparater som gör det möjligt att vrida båda skärmarna 360° runt teleskopstången, och roteras individuellt +/-3° och lutar +5/-20°. Tv-positionen säkras med medföljande verktyg
- **MÅNGSIDIG INSTALLATION:** Justerbart monterat takfäste för flera skärmar som gör att stången kan justeras och säkras +/-60 grader för vinklade/sluttande/lutande tak för att säkerställa att skärmarna är i nivå
- **KOMPATIBILITET:** Universellt hängande TV-takfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony och Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **PRYDLIGT UTSEENDE:** Det dubbla tv-takfästet för två stora skärmar har en krokdesign för enkel installation och integrerad kabelhantering. Perfekt för tillämpningar med digital skyltning

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Takmontering

VESA-hålmönster	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Viktkapacitet	99.2 lb [45 kg]
Minsta displaystorlek	32"
Maximal skärmstorlek	75"
Passar välvd skärm	Ja
Videovägg	Nej
Höjdjustering	Ja
Minsta höjd	41.7 in [1060 mm]
Maximal höjd	61.4 in [1560 mm]
Lutning	+5° / -20°
Vridning/pivoting	+/- 180°
Skärmrotation	360°

	Stöldskydd	Nej
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	26.8 in [68 cm]
	Produktbredd	6.5 in [16.5 cm]
	Produkthöjd	32.9 in [83.5 cm]
	Produktvikt	21.6 lb [9.8 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	12.5 in [31.7 cm]
	Package Width	36.8 in [93.4 cm]
	Paketets höjd	6.0 in [15.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	23.5 lb [10.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Övre stolpe (med takmontering) 1 - lägre påle 1 - TV-montering 4 - vertikala fästen 2 - horisontella fästen 2 - M5 x 55-skruvar 2 - Muttrar 8 - M5 x 14 mm skruvar 8 - M6 x 14 mm skruvar 8 - M6 x 30 mm skruvar

- 8 - M8 x 30 mm skruvar
- 8 - M8 x 50 mm skruvar
- 8 - rektangulära brickor
- 4 - Runda brickor
- 16 - små distanshållare
- 16 - stora distanshållare
- 4 - Skruvar för takmontering
- 4 - betongankare
- 1 - skruvnyckel
- 1 - insexnyckel
- 1 - monteringsmall
- 1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.