

## Support TV au Plafond - Support Universel pour Écran Unique avec Mât Télescopique Réglable - Inclinable/Pivotant - Support VESA pour Écrans 32"-75"

N° de produit: FPCEILPTBLP



StarTech.com

Ce support de plafond pour téléviseur accueille des téléviseurs de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatibles avec le support VESA et supporte une charge allant jusqu'à 50 kg. Il vous permet d'optimiser l'espace au mur et au sol en suspendant votre téléviseur à écran plat LCD, LED ou plasma au plafond à un emplacement idéal.

Le support de plafond est idéal pour les halls de réception, les halls d'entrée et autres emplacements dotés de plafonds hauts.

Grâce à son tube télescopique, le support pour téléviseur vous permet de suspendre un écran à la distance désirée du plafond. Il est parfaitement adapté à différentes hauteurs de plafond. Le poteau en acier robuste est extensible de 2,5 m à 3 m, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 50 cm.

Le support de plafond pour écran plat s'adapte à une large variété de plafonds. Vous pouvez pivoter le téléviseur pour que l'installation s'adapte à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds à deux niveaux ou horizontaux (plats).

Vous pouvez régler la position de votre téléviseur pour trouver un angle de visionnage confortable, en l'inclinant vers les spectateurs jusqu'à 25° pour leur offrir une visibilité optimale. De plus, le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter votre écran de +180/-180 autour du tube, sans aucun outil.

Fixez simplement les supports verticaux fournis, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois fixés, suspendez votre téléviseur au support de plafond en toute sécurité. Une réglage à niveau de +/- 3 degrés après installation garantit un positionnement idéal de l'écran une fois suspendu.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Suspendez un téléviseur à écran plat dans une pièce dotée d'un plafond haut
- Idéal pour les halls de réception ou d'entrée
- Informez et divertissez vos invités en continu

## Spécifications techniques

- **SUPPORT TV AU PLAFOND SIMPLE POUR TV 75"** : Le support de plafond compatible VESA prend en charge les écrans, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 75 pouces (50 kg); poteau réglable en hauteur, de 250 cm à 300 cm du plafond
- **PLEIN MOUVEMENT** : Le support TV pour plafond permet de faire pivoter l'écran de 180° autour du mât télescopique et de l'incliner vers le bas de -25 degrés, sans utiliser d'outils
- **INSTALLATION POLYVALENTE** : Le support de plafond réglable pour TV/écran permet d'ajuster et de fixer le mât à +/-60 degrés pour les plafonds angulaires, inclinés ou en pente, afin de garantir que les écrans sont de niveau
- **COMPATIBILITÉ** : support de plafond suspendu universel pour téléviseur compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x300/600x400
- **ESTHÉTIQUE SOIGNÉE** : Le support de télévision universel pour un grand écran est doté d'un système d'accrochage et de montage pour une installation facile et une gestion intégrée des câbles; Idéal pour les applications d'affichage numérique

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1

Options de fixation	Support plafond
Trous de fixation VESA	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

---

Performance

Spécifications générales	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Capacité de poids	110.2 lb [50 kg]
Taille minimale de l'écran	32"
Taille maximale de l'écran	75"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	8.2 ft [2.5 m]
Hauteur maximale	9.8 ft [3 m]

Inclinaison	+0° / -25°
Rotatif/pivotant	+/- 180°
Antivol	Non

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Largeur du produit	17.1 in [43.5 cm]
Hauteur du produit	10.6 ft [3.2 m]
Poids du produit	22.0 lb [10.0 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.2 ft [1.3 m]
Largeur du Paquet	12.7 in [32.3 cm]
Hauteur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Poids brut	23.2 lb [10.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support de plafond et poteau
	1 - Poteau central
	1 - Poteau inférieur
	1 - Support pour téléviseur
	2 - Supports verticaux
	1 - Support horizontal
	2 - Vis M8 x 55 mm

- 2 - Vis M8 x 60 mm
- 4 - Écrous
- 1 - Clé
- 1 - Clé hexagonale
- 1 - Modèle de montage
- 4 - Vis M5 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 50 mm
- 4 - Rondelles rectangulaires
- 8 - Petites entretoises
- 8 - Grandes entretoises
- 4 - Vis
- 4 - Vis d'ancrage à béton
- 4 - Rondelles circulaires
- 1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty

5 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis