

Supporto da soffitto per TV - Staffa per TV a schermo singolo con lunga asta telescopica regolabile - Inclinalabile / girevole - Staffa VESA per schermi da 32" a 75"

ID prodotto: FPCEILPTBLP



Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

È l'ideale per l'utilizzo nelle sale d'attesa, negli ingressi o in altri ambienti con un soffitto alto.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 2,5 m a un massimo di 3 m, con un'estensione totale in altezza pari a 0,5 m.

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Le regolazioni di livellamento di +/-3 gradi post-installazione garantiscono un posizionamento ideale dopo il montaggio.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sospensione di un televisore a schermo piatto in un ambiente con soffitto alto
- Ideale per sale d'attesa e ingressi
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

## Caratteristiche

- **STAFFA PER TV 75" A SOFFITTO:** Il supporto a soffitto compatibile VESA supporta display inclusi TV curve fino a 75" (50kg); asta regolabile in altezza da 2,5 a 3m dal soffitto
- **FULL MOTION:** il braccio per TV a soffitto consente di ruotare lo schermo di 180° intorno all'asta telescopica e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi, senza l'uso di attrezzi
- **INSTALLAZIONE VERSATILE:** la staffa per tv/schermo a soffitto regolabile consente di regolare e fissare l'asta a +/-60 gradi per soffitti angolati/inclinati/obliqui per garantire che gli schermi stiano in piano
- **COMPATIBILITÀ:** Questo braccio universale a soffitto è adatto a TV LG, Samsung, Sony, Sharp e altre marche (viti/distanziatori inclusi) e Monitor VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **DESIGN ELEGANTE:** il supporto universale per televisore a soffitto per un display di grandi dimensioni offre un design con aggancio e montaggio per una facile configurazione e una gestione dei cavi integrata; ideale per le applicazioni di digital signage

---

### Hardware

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Norme di garanzia        | 5 Years              |
| Montabile a parete       | No                   |
| Gestione cavi            | Sì                   |
| N. di display supportati | 1                    |
| Opzioni di montaggio     | Montaggio a Soffitto |
| Modello(i) di fori VESA  | 200x200 mm           |

200x300 mm  
200x400 mm  
300x200 mm  
300x300 mm  
400x200 mm  
400x300 mm  
400x400 mm  
600x200 mm  
600x300 mm  
600x400 mm

## Prestazioni

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifiche generali            | Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3° |
| Capacità di carico             | 110.2 lb [50 kg]                             |
| Dimensioni minime display      | 32"                                          |
| Dimensioni massime del display | 75"                                          |
| Adatto a Display Curvi         | Sì                                           |
| Video Wall                     | No                                           |
| Regolazione dell'altezza       | Sì                                           |
| Altezza Minima                 | 8.2 ft [2.5 m]                               |
| Altezza massima                | 9.8 ft [3 m]                                 |
| Inclinazione                   | +0° / -25°                                   |
| Orientamento/rotazione         | Da +180° a -180°                             |
| e                              |                                              |
| Antifurto                      | No                                           |

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Tipo enclosure     | Acciaio           |
| Lunghezza prodotto | 26.8 in [68.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 17.1 in [43.5 cm] |
| Altezza prodotto   | 10.6 ft [3.2 m]   |
| Peso prodotto      | 22.0 lb [10.0 kg] |

Informazioni  
confezione

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione             | 1                 |
| Lunghezza Confezione            | 4.2 ft [1.3 m]    |
| Package Width                   | 12.7 in [32.3 cm] |
| Package Height                  | 4.8 in [12.3 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 23.2 lb [10.5 kg] |

Contenuto della  
confezione

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - asta e supporto per montaggio a soffitto |
|                             | 1 - asta centrale                            |
|                             | 1 - asta inferiore                           |
|                             | 1 - Supporto TV                              |
|                             | 2 - staffe verticali                         |
|                             | 1 - staffa orizzontale                       |
|                             | 2 - Viti M8x55 mm                            |
|                             | 2 - Viti M8x60 mm                            |
|                             | 4 - Dadi                                     |

- 1 - chiave
- 1 - chiave a brugola
- 1 - sagoma di montaggio
- 4 - viti M5x14 mm
- 4 - Viti M6x14 mm
- 4 - Viti M6x30 mm
- 4 - Viti M8x30 mm
- 4 - Viti M8x50 mm
- 4 - rondelle rettangolari
- 8 - distanziali piccoli
- 8 - distanziali grandi
- 4 - Viti
- 4 - tasselli per calcestruzzo
- 4 - rondelle tonde
- 1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.