

TV Plafondbeugel, Full-Motion Universele Ophangbeugel, VESA Beugel voor Single 32"-75" TVs / Displays, Kantelen/Zwenken, In hoogte verstelbare telescopische paal

Productcode: FPCEILPTBLP



StarTech.com

Deze tv-plafondbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte tv's van 32 tot 75 inch, met een maximumgewicht van 50 kg. U bespaart wand- en vloerruimte door uw platte LCD-, LED- of plasma-tv op een opvallende plaats aan het plafond te monteren.

De plafondbeugel is ideaal voor lobby's, entreeruimtes of andere plaatsen met hoge plafonds.

Omdat de tv-beugel met een telescoopstang is uitgerust, kunt u een scherm op de gewenste afstand van het plafond hangen. Daardoor is hij geschikt voor verschillende plafondhoogtes. De stalen stang kan worden verlengd van 2,5 tot 3 m, met een totale hoogteaanpassing van 0,5 m.

De platte tv-plafondbeugel is ontworpen voor vele verschillende plafondsoorten. U kunt de tv verdraaien afhankelijk van bijna elk soort plafond voor de optimale kijkhoek, inclusief schuine plafonds (tot 60°) en hellende of horizontale (platte) plafonds.

U kunt uw tv aanpassen voor een comfortabele kijkhoek door hem (tot -25°) omlaag te kantelen naar uw publiek voor optimale zichtbaarheid. Met de volledig beweegbare beugel kunt u uw scherm +180°/-180° rondom de stang draaien, en dat zonder gereedschap.

U hoeft alleen de meegeleverde verticale steunen, met geïntegreerde haken, aan de achterkant van uw tv te bevestigen. Als de steunen eenmaal zijn bevestigd, hangt u uw tv veilig aan de plafondbeugel. Na het ophangen heeft u de mogelijkheid om de ideale positionering in te stellen met een uitlijning van +/- 3 graden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Hang een platte tv op een plaats met een hoog plafond
- Ideaal voor lobby's en entreeruites
- Keep your guests informed and entertained

Eigenschappen

- **SINGLE 75" TV PLAFONDBEUGEL:** VESA-compatibele plafondbeugel voor schermen tot 75" (50 kg), inclusief gebogen TV's; In hoogte verstelbare paal (250cm tot 300cm vanaf het plafond)
- **FULL MOTION:** Met de TV-plafondbeugel kan het scherm 180° rond de telescopische paal worden gedraaid en -25° naar beneden worden gekanteld zonder gereedschap
- **VEELZIJDIGE INSTALLATIES:** Dankzij de verstelbare voet kan de plafondbeugel +/-60 graden worden versteld en op die manier gefixeerd worden voor schuine/hellende plafonds, zodat het scherm waterpas staat
- **COMPATIBILITEIT:** Universele ophangbeugel is geschikt voor TV's van LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/onderleggringen) en VESA-patronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **STRAK EN STIJLVOL:** De universele tv plafondbeugel voor één groot scherm biedt een haak-en-montage ontwerp voor eenvoudige installatie en geïntegreerd kabelbeheer; Ideaal voor digital signage toepassingen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Plafondsteun
VESA gatenpatroon(/-patron	200x200 mm

en)

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Draagvermogen	110.2 lb [50 kg]
Minimale schermgrootte	32"
Maximale schermgrootte	75"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	8.2 ft [2.5 m]
Maximumhoogte	9.8 ft [3 m]
Kantelen	+0° / -25°
Zwenken / draaien	+180° tot -180°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	26.8 in [68.0 cm]
Breedte product	17.1 in [43.5 cm]
Hoogte product	10.6 ft [3.2 m]
Gewicht product	22.0 lb [10.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.2 ft [1.3 m]
Package Width	12.7 in [32.3 cm]
Package Height	4.8 in [12.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.2 lb [10.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - plafondmontagesteun en stang
	1 - middelste stang
	1 - onderste stang
	1 - TV-beugel
	2 - verticale steunen
	1 - horizontale steun
	2 - M8x55 mm schroeven
	2 - M8x60 mm schroeven
	4 - Moeren

- 1 - steeksleutel
- 1 - inbussleutel
- 1 - montagesjabloon
- 4 - M5x14 mm schroeven
- 4 - M6x14 mm schroeven
- 4 - M6x30 mm schroeven
- 4 - M8x30 mm schroeven
- 4 - M8x50 mm schroeven
- 4 - rechthoekige onderleggingen
- 8 - kleine afstandsringen
- 8 - grote afstandsringen
- 4 - schroeven
- 4 - betonankers
- 4 - ronde onderleggingen
- 1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.