

TV-fäste för takmontering - lång stång på 2,5 till 3 m

Produkt ID: FPCEILPTBLP



StarTech.com

Detta takfäste för TV-apparater passar VESA-kompatibla TV-apparater från 32 till 75 tum, med en vikt på upp till 50 kg. Du sparar vägg- och golvutrymme genom att hänga din platta LCD-, LED- eller plasma-TV från taket på en framträdande plats.

Väggmonteringen är perfekt i lobbyer, entréer och andra platser med högt i tak.

Tack vare en teleskopstång kan du låta TV-fästet hålla en skärm i önskad höjd från taket. Fungerar utmärkt med en rad olika takhöjder. Stålstången kan dras ut från 2,5 till 3 m och har ett total lyft (höjdförlängning) på 0,5 m.

Takfästet för platt-TV passar många olika taktyper. TV-apparaten kan vridas så att du kan anpassa monteringen till i stort sett vilken taktyp som helst, inklusive lutande tak (upp till 60°) och horisontella (platta) tak.

Du kan justera din TV för att skapa en bekväm vinkel genom att luta den upp till -25 grader nedåt mot publiken för optimal visning. Fästet kan vridas i alla riktningar och + 180/- 180 grader runt stolpen utan att använda verktyg.

Du sätter enkelt fast de medföljande vertikala fästena, med inbyggda krokar, på baksidan av din TV. När fästena är på kan du hänga TV:n säkert på takfästet. Justeringarna efter installationen av +/-3-gradens nivåreglering säkerställer perfekt placering efter hängning.

FPCEILPTBLP täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Häng upp en platt-tv säkert på platser med högt i tak
- Perfekt för lobbyer och entréer
- Håll dina gäster välinformerade och underhållna

## Funktioner

- Spara plats genom att hänga upp din 32-75-tums platt-TV på från taket; Håller för TV-apparater upp till 50 kg
- Lång stolpe med min/max utdragslängd från 2,5 till 3 m för mångsidig användning
- Takfästet för TV kan vridas +60/-60 grader för att anpassas till lutande eller plana tak
- Fästet kan vridas +180/-180 grader runt axeln och lutas nedåt -25 grader utan verktyg
- Design med krok för enkel montering
- Universellt hängande TV-takfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony och Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

---

### Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Takmontering
VESA-hålmönster	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

---

## Prestanda

Allmänna specifikationer	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Viktkapacitet	110.5 lb [50 kg]
Minsta displaystorlek	32in
Maximal skärmstorlek	75"
Video Wall	Nej
Fits Curved Display	Ja
Höjdjustering	Ja
Minimum Height	8.2 ft [2.5 m]
Maximal höjd	9.8 ft [3 m]
Lutning	+0° / -25°
Vridning/pivotering	+/- 180°
Anti-theft	Nej

---

## Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	26.8 in [68.0 cm]
Produktbredd	17.1 in [43.5 cm]
Produkthöjd	10.6 ft [3.2 m]



Produktvikt 22.1 lb [10.0 kg]

---

Förpackning

Package Length 4.2 ft [1.3 m]  
 Package Width 12.6 in [32.0 cm]  
 Package Height 4.5 in [11.5 cm]  
 Fraktvikt (förpackning) 24.0 lb [10.8 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- takmontering och påle
- Mittstolpe
- lägre påle
- TV-montering
- vertikala fästen
- horisontellt fäste
- M8x55 mm-skruvar
- M8x60 mm-skruvar
- Muttrar
- skruvnyckel
- insexnyckel
- monteringsmall
- M5x14 mm skruvar
- M6x14 mm skruvar
- M6x30 mm skruvar
- M8x30 mm skruvar
- M8x50 mm skruvar

rektangulära brickor

små distanshållare

stora distanshållare

Skruvar

betongankare

runda brickor

Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

