

## Support TV au Plafond - Support Universel pour Écran Unique avec Mât Court Télescopique Réglable - Inclinable/Pivotant - Support VESA pour Écrans 32"-75"

N° de produit: FPCEILPTBSP



Ce support de plafond pour téléviseur accueille des téléviseurs de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatibles avec le support VESA et supporte une charge allant jusqu'à 50 kg. Il vous permet d'optimiser l'espace au mur et au sol en suspendant votre téléviseur à écran plat LCD, LED ou plasma au plafond à un emplacement idéal.

Le support de plafond est idéal pour les salles de conférences, les halls de réception, les halls d'entrée, les restaurants, les bars et autres espaces de réunion.

Grâce à son tube télescopique, le support pour téléviseur vous permet de suspendre un écran à la distance désirée du plafond. Il est parfaitement adapté à différentes hauteurs de plafond. Le poteau en acier robuste est extensible de 56 cm à 91 cm, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 35 cm.

Le support de plafond pour écran plat s'adapte à une large variété de plafonds. Vous pouvez pivoter le téléviseur pour que l'installation s'adapte à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds à deux niveaux ou horizontaux (plats).

Vous pouvez régler la position de votre téléviseur pour trouver un angle de visionnage confortable, en l'inclinant vers les spectateurs jusqu'à 25° pour leur offrir une visibilité optimale. De plus, le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter votre écran de +180/-180 autour du poteau, sans aucun outil.

Fixez simplement les supports verticaux fournis, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois fixés, suspendez votre téléviseur au support de plafond en toute sécurité. Une réglage à niveau de +/- 3 degrés après installation garantit un positionnement idéal de l'écran une fois suspendu.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Fixation d'un téléviseur à écran plat au plafond pour garantir un confort visuel
- Idéal pour les salles de conférence, les halls de réception, les halls d'entrée, les espaces de réunion et les salles de classe
- Informez et divertissez vos invités en continu

## Spécifications techniques

- **SUPPORT TV AU PLAFOND SIMPLE POUR TV 75"** : Le support de plafond compatible VESA prend en charge les écrans, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 75 pouces (50 kg); Poteau réglable en hauteur, de 56 cm à 91 m du plafond
- **PLEIN MOUVEMENT** : Le support TV pour plafond permet de faire pivoter l'écran de 180° autour du mât télescopique et de l'incliner vers le bas de -25 degrés, sans utiliser d'outils
- **INSTALLATION POLYVALENTE** : Le support de plafond réglable pour TV/écran permet d'ajuster et de fixer le mât à +/-60 degrés pour les plafonds angulaires, inclinés ou en pente, afin de garantir que les écrans sont de niveau
- **COMPATIBILITÉ** : support de plafond suspendu universel pour téléviseur compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x300/600x400
- **ESTHÉTIQUE SOIGNÉE** : Le support de télévision universel pour un grand écran est doté d'un système d'accrochage et de montage pour une installation facile et une gestion intégrée des câbles; Idéal pour les applications d'affichage numérique

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris	1

en charge

Options de fixation Support plafond

Trous de fixation VESA 200x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Épaisseur de la surface de fixation 56 cm à 91 cm

---

Performance

Spécifications générales Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°

Capacité de poids 110.2 lb [50 kg]

Taille minimale de l'écran 32"

Taille maximale de l'écran 75"

Convient aux Écrans Incurvés Oui

Mur Vidéo Non

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur Minimale 22.0 in [560 mm]

Hauteur maximale	35.8 in [910 mm]
Inclinaison	+0° / -25°
Rotatif/pivotant	+/- 180°
Rotation de l'écran	360°
Antivol	Non

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Largeur du produit	17.1 in [43.5 cm]
Hauteur du produit	45.3 in [115.0 cm]
Poids du produit	10.8 lb [4.9 kg]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	15.0 in [38.0 cm]
Largeur du Paquet	30.6 in [77.6 cm]
Hauteur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Poids brut	14.8 lb [6.7 kg]

---

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support de plafond et poteau
	1 - Poteau d'extension
	2 - Supports verticaux
	1 - Support horizontal
	2 - Boulons

- 2 - Écrous
- 1 - Clé
- 1 - Clé hexagonale
- 1 - Modèle de montage
- 4 - Vis M5 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 50 mm
- 4 - Rondelles rectangulaires
- 8 - Petites entretoises
- 8 - Grandes entretoises
- 4 - Vis 6,3 x 55 mm
- 4 - Vis d'ancrage à béton
- 4 - Rondelles circulaires
- 1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty

5 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis