

Supporto a soffitto per TV - Staffa per TV con asta telescopica corta e girevole - Inclinabile / girevole - Staffa VESA universale per schermo singolo da 32" a 75"

ID prodotto: FPCEILPTBSP



Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

Il montaggio a soffitto è ideale per l'utilizzo in sale riunioni aziendali, sale d'attesa, ingressi, ristoranti, bar e luoghi di incontro.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 560 mm a un massimo di 910 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 350 mm.

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Le regolazioni di livellamento di +/-3 gradi post-installazione garantiscono un posizionamento ideale dopo il montaggio.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sospensione di un televisore a schermo piatto al soffitto per una comoda visione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, ingressi, aree comuni, aule
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

Caratteristiche

- STAFFA PER TV 75" A SOFFITTO: Il supporto a soffitto compatibile VESA supporta display inclusi TV curve fino a 75" (50kg); asta regolabile in altezza da 56 a 91 cm dal soffitto
- FULL MOTION: il braccio per TV a soffitto consente di ruotare lo schermo di 180° intorno all'asta telescopica e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi, senza l'uso di attrezzi
- INSTALLAZIONE VERSATILE: la staffa per tv/schermo a soffitto regolabile consente di regolare e fissare l'asta a +/-60 gradi per soffitti angolati/inclinati/obliqui per garantire che gli schermi stiano in piano
- COMPATIBILITÀ: Questo braccio universale a soffitto è adatto a TV LG, Samsung, Sony, Sharp e altre marche (viti/distanziatori inclusi) e Monitor VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- DESIGN ELEGANTE: il supporto universale per televisore a soffitto per un display di grandi dimensioni offre un design con aggancio e montaggio per una facile configurazione e una gestione dei cavi integrata; ideale per le applicazioni di digital signage

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a Soffitto
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Spessore della superficie di montaggio da 560 mm a 910 mm

Prestazioni

Specifiche generali Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°

Capacità di carico 110.2 lb [50 kg]

Dimensioni minime display 32"

Dimensioni massime del display 75"

Adatto a Display Curvi Sì

Video Wall No

Regolazione dell'altezza Sì

Altezza Minima 22.0 in [560 mm]

Altezza massima 35.8 in [910 mm]

Inclinazione +0° / -25°

Orientamento/rotazion e Da +180° a -180°

Rotazione del display 360°

Antifurto No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	26.8 in [68.0 cm]
Larghezza prodotto	17.1 in [43.5 cm]
Altezza prodotto	45.3 in [115.0 cm]
Peso prodotto	10.8 lb [4.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	15.0 in [38.0 cm]
Larghezza del Pacco	30.6 in [77.6 cm]
Altezza del Pacco	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.8 lb [6.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - asta e supporto per montaggio a soffitto
	1 - asta di prolunga
	2 - staffe verticali
	1 - staffa orizzontale
	2 - bulloni
	2 - Dadi
	1 - chiave

- 1 - chiave a brugola
- 1 - sagoma di montaggio
- 4 - viti M5x14 mm
- 4 - Viti M6x14 mm
- 4 - Viti M6x30 mm
- 4 - Viti M8x30 mm
- 4 - Viti M8x50 mm
- 4 - rondelle rettangolari
- 8 - distanziali piccoli
- 8 - distanziali grandi
- 4 - Viti 6,3x55 mm
- 4 - tassello per calcestruzzo
- 4 - rondelle tonde
- 1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

