

Tv-takfäste för universellt hängande skärmfäste med fullt rörelseomfång och justerbar teleskopisk kort stång - Luta/sväng - VESA-fäste för 32-75-tums skärmar

Produkt ID: FPCEILPTBSP



Detta takfäste för TV-apparater passar VESA-kompatibla TV-apparater från 32 till 75 tum, med en vikt på upp till 50 kg. Du sparar vägg- och golvvutrymme genom att hänga din platta LCD-, LED- eller plasma-TV från taket på en framträdande plats.

Väggfästet är perfekt för användning i styrelserum, lobbyer, entréer, restauranger, barer och mötesplatser.

Tack vare en teleskopstång kan du låta TV-fästet hålla en skärm i önskad höjd från taket. Fungerar utmärkt med en rad olika takhöjder. Stålstolpen kan förlängas från 560 mm till 910 mm med ett totalt lyft (höjdförlängning) på 350 mm.

Takfästet för platt-TV passar många olika taktyper. TV-apparaten kan vridas så att du kan anpassa monteringen till i stort sett vilken taktyp som helst, inklusive lutande tak (upp till 60°) och horisontella (platta) tak.

Du kan justera din TV för att skapa en bekväm vinkel genom att luta den upp till -25 grader nedåt mot publiken för optimal visning. Fästet kan vridas i alla riktningar och + 180/- 180 grader runt stolpen utan att använda verktyg.

Du sätter enkelt fast de medföljande vertikala fästena, med inbyggda krokar, på baksidan av din TV. När fästena är på kan du hänga TV:n säkert på takfästet. Justeringarna efter installationen av +/-3-gradens nivåreglering säkerställer perfekt placering efter hängning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Häng en platt-TV från taket för enkel visning
- Perfekt för styrelserum, lobbyer, entréer, mötesplatser, klassrum
- Håll dina gäster välinformerade och underhållna

Funktioner

- **TAKFÄSTE FÖR 75-TUMS TV:** VESA-kompatibelt takfäste för tv-skärmar upp till 75 tum (50 kg). Höjdjusterbar stång, 56-91 cm från taket
- Minimum och maximum för pålens längd är 560-910 mm
- Takfästet för TV kan vridas +60/-60 grader för att anpassas till lutande eller plana tak
- **KOMPATIBILITET:** Universellt hängande TV-takfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony och Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- Universellt hängande TV-takfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony och Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Takmontering
VESA-hålmönster	200x200 mm
	200x400 mm
	200x300 mm

	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
Tjocklek på monteringsyta	560 mm till 910 mm

Prestanda	
Allmänna specifikationer	Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°
Viktkapacitet	110.2 lb [50 kg]
Minsta displaystorlek	32"
Maximal skärmstorlek	75"
Passar välvd skärm	Ja
Videovägg	Nej
Höjdjustering	Ja
Minsta höjd	22.0 in [560 mm]
Maximal höjd	35.8 in [910 mm]
Lutning	+0° / -25°
Vridning/pivoting	+/- 180°
Skärmrotation	360°
Stölskydd	Nej

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	26.8 in [68.0 cm]
Produktbredd	17.1 in [43.5 cm]
Produkt höjd	45.3 in [115.0 cm]
Produktvikt	10.8 lb [4.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	15.0 in [38.0 cm]
Package Width	30.6 in [77.6 cm]
Paketets höjd	5.9 in [15.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	14.8 lb [6.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - takmontering och påle
	1 - förlängningspåle
	2 - vertikala fästen
	1 - horisontellt fäste
	2 - bultar
	2 - Muttrar
	1 - skruvnyckel
	1 - insexnyckel
	1 - monteringsmall
	4 - M5x14 mm skruvar
	4 - M6x14 mm skruvar

- 4 - M6x30 mm skruvar
- 4 - M8x30 mm skruvar
- 4 - M8x50 mm skruvar
- 4 - rektangulära brickor
- 8 - små distanshållare
- 8 - stora distanshållare
- 4 - 6,3x55 mm skruvar
- 4 - betongankare
- 4 - runda brickor
- 1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.