


TV muurbeugel - volledig beweegbaar - Premium

Product ID: FPWARPS



Deze volledig beweegbare tv-muurbeugel is sterk en slank en biedt u de mogelijkheid om zowel ruimte vrij te maken door uw 32 tot 75" tv aan de wand te monteren als eenvoudig de juiste kijkhoek in te stellen.

Na de montage kan de muurbeugel voor platte tv's eenvoudig en zonder gereedschap worden versteld. U kunt de armen eenvoudig in- en uitschuiven zodat uw tv tussen 10,5 en 55cm van de wand staat. De tv-beugel kan +/-60 worden gedraaid en +/-15 worden gekanteld voor de optimale kijkhoek.

Deze premium tv-muursteun combineert op prachtige wijze vorm en functie. Ontworpen voor een indrukwekkende verschijning op elke plaats, is het dankzij het premium zwarte en zilveren design ideaal in lobby's of gangen in bedrijven, informatiekiosken of woonkamers. Bij uitgeschoven armen zorgen de beschermkappen voor een nette, professionele look. De kabelbeheergoot in de armen houdt de kabels netjes georganiseerd en uit het zicht.

Deze sterke tv-beugel is gemaakt van staal en aluminium en ondersteunt een tv met een maximumgewicht van 85 kg.

De FPWARPS wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer uw tv aan de wand in een vergaderruimte, lobby, collegezaal, klaslokaal of ontmoetingsruimte
- Bied gasten actuele info of entertainment in hotels, restaurants en andere horecagelegenheden
- Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop of woonkamer aan de wand te monteren

Features

- Bespaar ruimte door uw 32 tot 75 inch tv aan de wand te monteren
- Eenvoudige verstelling met volledig beweegbare, scharnierende armen
- Draait +/-60 en kantelt +/-15 voor de ideale kijkhoek
- Armen komen tussen 10,5 en 55 cm van de wand af
- Slanke en robuuste stalen en aluminium constructie (ondersteunt een gewicht tot 85 kg)

Hardware	Warranty	5 Years
	Wandmonteerbaar	Yes
	Kabelbeheer	Yes
	Aantal ondersteunde schermen	1
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	300x300 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x200 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	600x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	700x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	800x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
Prestaties	Algemene specificaties	Minimumafstand tot de wand: 105 mm Maximumafstand tot de wand: 550 mm
	Algemene specificaties	Maximumafstand tot de wand: 550 mm
	Draagvermogen	187.8 lb [85 kg]
	Minimale schermgrootte	32"
	Maximale schermgrootte	75"
	Fits Curved Display	Yes
	Video Wall	No
	Kantelen	+ 15 / - 15
	Zwenken / draaien	+ 60 / - 60

Fysieke eigenschappen	Kleur	Black & Silver
	Type behuizing	Steel
	Lengte product	34.1 in [8.6 cm]
	Breedte product	20.5 in [5.2 cm]
	Hoogte product	20.6 in [5.2 cm]
	Gewicht product	22.8 lb [10.3 kg]

Verpakkingsinformatie	Package Length	35.8 in [9.1 cm]
	Package Width	18.1 in [4.6 cm]
	Package Height	5.5 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	28.0 lb [12.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	TV-muurbeugel
	Meegeleverd	verticale steunen
	Meegeleverd	6 mm inbussleutel
	Meegeleverd	Verticale beugelschroeven
	Meegeleverd	betonankers
	Meegeleverd	M4 x 12 mm schroeven
	Meegeleverd	M4 x 18 mm schroeven
	Meegeleverd	M5 x 12 mm schroeven
	Meegeleverd	M6 x 12 mm schroeven
	Meegeleverd	M6 x 18 mm schroeven
	Meegeleverd	M8 x 12 mm schroeven
	Meegeleverd	platte onderleggingen
	Meegeleverd	M8 x 18 mm schroeven
	Meegeleverd	Handleiding
	Meegeleverd	wandschroeven

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

