


## Soporte de TV con Movimiento Total para Pared

ID del Producto: FPWARTB2



Obtenga el máximo espacio a la vez que configura de forma impresionante su pantalla. Este soporte de TV para techo que permite total movimiento admite pantallas planas de 32" a 70" de tamaño, con capacidad de hasta 45kg de peso.

Instale su pantalla plana de TV en una posición que resulte asequible a visitantes, clientes y empleados, y ahorre espacio valioso. El soporte para pared resulta ideal para vestíbulos, salas de juntas u otros espacios. El soporte para montaje de TV también incluye la gestión integrada de cables, para que se mantengan organizados y fuera de la vista.

El soporte incluye dos brazos que se extienden hasta 517mm desde la pared, a fin de ofrecer un amplio rango de movimiento y diferentes ángulos y posiciones de la pantalla. Los brazos también pueden plegarse para que queden contra la pared, lo cual permite un perfil bajo para situar la pantalla a solo 57mm de la pared.

También puede girar la pantalla entre +90 a -90 grados, o inclinarla entre +5 a -8 grados, para orientar el ángulo de visión de su televisor hacia su audiencia. Además, la inclinación le permite ajustar su TV de manera que pueda visualizar su pantalla desde cualquier altura. Un ajuste de nivel integrado también permite giros hacia la izquierda y derecha de 5 grados, lo cual garantiza que su pantalla quedará a nivel perfecto.

De fabricación en acero de servicio pesado, el diseño de doble brazo y doble entramado con distancias de 40cm entre cada entramado, ofrece mayor durabilidad y seguridad. Protege su inversión y garantiza de forma segura la conservación de su TV de pantalla plana.

El modelo FPWARTB2 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Instale en una pared su TV de pantalla plana para óptima visualización
- Ideal para vestíbulos, salas de juntas, espacios de reunión y aulas de clases
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

## Características

- **SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE DE 70"**: Este soporte de servicio pesado y de movimiento completo es para pantallas compatibles con placas VESA, incluyendo las TVs curvas de hasta 70" (45kg). Con estructura duradera en acero y acabado granulado
- **RANGO AMPLIO DE MOVIMIENTO**: Soporte de pared para TV, articulado y ajustable, que permite giros de +/-90°, inclinaciones de +2/-15° y ajuste de nivel de +/-5° de una pantalla LCD, sin que se requieran herramientas para que la pantalla quede a nivel
- **BRAZOS EXTENSIBLES**: Es posible extender los brazos de 57mm a 517mm de la pared; con la longitud de los brazos, el centro de la pantalla permite un rango lateral general (de izquierda a derecha) de 880mm
- **COMPATIBILIDAD**: Soporte universal de montaje en pared para TV como LG, Samsung, Sony, Sharp, y otras (tornillos/espaciadores incluidos), y patrones con orificios para placa VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 400x300, 300x200.
- **ASPECTO ORDENADO**: El soporte para TV plana de montaje en pared incluye sistema integrado de gestión de cables y cubiertas negras opcionales a presión, lo cual mantiene los cables organizados, ideal para señalización digital de cara a clientes

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Articulado	Sí
Opciones de Montaje	Montaje en pared

Minimum Profile from Wall	2.2 in [57 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

---

Rendimiento

Capacidad de Carga	99.4 lb [45 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	32in
Tamaño máximo de la pantalla	70"
Video Wall	No
Fits Curved Display	Sí
Extensión máxima del brazo	20.4 in [51.8 cm]
Inclinación	+5° / -8°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Anti-theft	No



---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	25.3 in [64.3 cm]
Ancho del Producto	20.4 in [51.7 cm]
Altura del Producto	16.5 in [41.8 cm]
Peso del Producto	14.9 lb [6.8 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	16.3 in [41.5 cm]
Ancho de la Caja	24.5 in [62.2 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	17.1 lb [7.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>montura en pared</li> <li>Soportes verticales</li> <li>Soportes Horizontales</li> <li>Llave</li> <li>tornillos para soporte</li> <li>Tuercas</li> <li>Tornillos de Montaje</li> <li>Tornillos M5x14mm</li> <li>Tornillos M6x14mm</li> <li>Tornillos M6x30mm</li> </ul>
---------------------	---



Tornillos M8x30mm

Tornillos M8x50mm

arandelas pequeñas

arandelas grandes

Espaciadores pequeños

Espaciadores grandes

Tornillos

tornillos para hormigón

arandelas del soporte

Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

