


Soporte de TV con Movimiento Total para Pared

ID del Producto: FPWARTB2



Obtenga el máximo espacio a la vez que configura de forma impresionante su pantalla. Este soporte de TV para techo que permite total movimiento admite pantallas planas de 32" a 70" de tamaño, con capacidad de hasta 45kg de peso.

Instale su pantalla plana de TV en una posición que resulte asequible a visitantes, clientes y empleados, y ahorre espacio valioso. El soporte para pared resulta ideal para vestíbulos, salas de juntas u otros espacios. El soporte para montaje de TV también incluye la gestión integrada de cables, para que se mantengan organizados y fuera de la vista.

El soporte incluye dos brazos que se extienden hasta 517mm desde la pared, a fin de ofrecer un amplio rango de movimiento y diferentes ángulos y posiciones de la pantalla. Los brazos también pueden plegarse para que queden contra la pared, lo cual permite un perfil bajo para situar la pantalla a solo 57mm de la pared.

También puede girar la pantalla entre +90 a -90 grados, o inclinarla entre +5 a -8 grados, para orientar el ángulo de visión de su televisor hacia su audiencia. Además, la inclinación le permite ajustar su TV de manera que pueda visualizar su pantalla desde cualquier altura. Un ajuste de nivel integrado también permite giros hacia la izquierda y derecha de 5 grados, lo cual garantiza que su pantalla quedará a nivel perfecto.

De fabricación en acero de servicio pesado, el diseño de doble brazo y doble entramado con distancias de 40cm entre cada entramado, ofrece mayor durabilidad y seguridad. Protege su inversión y garantiza de forma segura la conservación de su TV de pantalla plana.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale en una pared su TV de pantalla plana para óptima visualización
- Ideal para vestíbulos, salas de juntas, espacios de reunión y aulas de clases
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

Características

- **SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (70"):** Este soporte para TV y montaje en pared de servicio pesado es compatible con pantallas aptas para placas VESA, incluyendo los modelos de TV curva de hasta 70" (45kg), con duradera estructura de acero que permite de movimiento completo y con acabado granulado
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Soporte de pared para TV, articulado y ajustable, permite giros de +/-90° y inclinaciones de +/-15° y ajuste de nivel de +/-5° de una pantalla LCD, sin que se requieran herramientas para que la pantalla quede a nivel
- **BRAZOS EXTENSIBLES:** Es posible extender los brazos de 57mm a 517mm de la pared; con la longitud de los brazos, el centro de la pantalla permite un rango lateral general (de izquierda a derecha) de 880mm
- **COMPATIBILIDAD:** Soporte universal de pared para TV, compatible con las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp, entre otras (destornilladores/espaciadores incluidos) y patrones de agujeros de placas VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **ESTÉTICA QUE FACILITA EL ASPECTO ORDENADO:** El soporte para TV plana de montaje en pared incluye sistema integrado de gestión de cables y cubiertas negras opcionales a presión, lo cual mantiene organizados los cables, ideal para señalización digital de cara a clientes

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas	1

admitidas

Opciones de Montaje Montaje en pared

Minimum Profile from Wall 2.2 in [57 mm]

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 99.2 lb [45 kg]

Tamaño mínimo de la pantalla 32"

Tamaño máximo de la pantalla 70"

Puede Acomodar Pantallas Curvas Sí

Video Wall No

Extensión máxima del brazo 20.4 in [517.5 mm]

Inclinación	+5° / -8°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	25.3 in [64.3 cm]
Ancho del Producto	20.4 in [51.7 cm]
Altura del Producto	16.5 in [41.8 cm]
Peso del Producto	14.9 lb [6.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.5 in [41.8 cm]
Ancho de la Caja	26.6 in [67.6 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [7.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.2 lb [7.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - montura en pared
	2 - Soportes verticales
	2 - Soportes Horizontales
	1 - Llave
	4 - tornillos para soporte
	4 - Tuercas

- 2 - Tornillos de Montaje
- 4 - Tornillos M5x14mm
- 4 - Tornillos M6x14mm
- 4 - Tornillos M6x30mm
- 4 - Tornillos M8x30mm
- 4 - Tornillos M8x50mm
- 4 - arandelas pequeñas
- 4 - arandelas grandes
- 8 - Espaciadores pequeños
- 8 - Espaciadores grandes
- 6 - Tornillos
- 6 - tornillos para hormigón
- 6 - arandelas del soporte
- 1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.