


Support Mural pour TV Supportant des Écrans VESA jusqu'à 70 pouces - Support Mural Universel pour TV à Écran Plat - Support de Bras Articulé Réglable en Inclinaison et en Pivotement, Très Résistant

N° de produit: FPWARTB2



Optimisez votre espace de travail et créez un affichage impressionnant. Ce support mural pour téléviseur multidirectionnel supporte des téléviseurs à écran plat de 32 po à 70 po (81 cm à 178 cm) et une charge allant jusqu'à 45 kg.

Montez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, vos clients et vos employés, tout en optimisant l'espace. Le support mural est idéal pour les halls de réception, les salles de conférence ou autres lieux d'accueil. Ce support pour téléviseur mural inclut également une gestion des câbles intégrée pour dissimuler les câbles.

Le support pour téléviseur mural inclut des bras doubles qui peuvent s'étendre jusqu'à 51 cm du mur et offre une grande flexibilité de réglage de la position et de l'angle de l'écran. Pour un encombrement minimal, vous pouvez également repousser les bras contre le mur pour positionner votre écran à une distance de seulement 5 cm du mur.

Vous pouvez diriger votre téléviseur vers votre public visé en le pivotant de +90/-90° et en l'inclinant de +5/-8°. De plus, l'inclinaison vous permet de régler la position du téléviseur afin de garantir un confort de vision optimal à toute hauteur. Son niveau intégré offre une rotation de 5° dans le sens horaire et anti-horaire pour garantir un alignement parfait de l'écran.

Cette structure en acier robuste est équipée d'un double bras et de deux montants placés à une distance de 40 cm, pour plus de solidité et de sécurité. Il peut accueillir votre téléviseur à écran plat facilement et en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez votre téléviseur à écran plat sur un mur pour un confort visuel optimal
- Idéal pour les halls de réception, les salles de conférence et les salles de classe
- Informez et divertissez vos invités en continu

Spécifications techniques

- **GRAND SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISION 70"**: ce support mural pour télévision prend en charge les écrans compatibles VESA (y compris les téléviseurs incurvés) jusqu'à 70" (45 kg) - Support haute résistance avec cadre en acier et une finition poudrée
- **GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT** : le support mural de téléviseur articulé et réglable offre un pivotement de +/-90°, une inclinaison de +2/-15° et un réglage du niveau de l'écran LCD de +/-5° sans utiliser d'outils supplémentaires pour garantir l'alignement de l'écran
- **BRAS EXTENSIBLES** : les bras peuvent s'étendre de 57 mm à 517 mm du mur ; avec la longueur des bras, le centre de l'écran présente une plage latérale totale (de gauche à droite) de 880 mm
- **COMPATIBILITÉ** : support mural universel pour téléviseur compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- **ESTHÉTIQUE SOIGNÉE** : Le support de fixation mural réglable pour téléviseur à écran plat avec gestion des câbles intégrée et caches noirs à clipser en option permet de ranger les câbles proprement ; idéal pour l'affichage numérique destiné aux clients

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural

Minimum Profile from Wall	2.2 in [57 mm]
Trous de fixation VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Performance

Capacité de poids	99.2 lb [45 kg]
Taille minimale de l'écran	32"
Taille maximale de l'écran	70"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Mur Vidéo	Non
Extension maximale du bras	20.4 in [517.5 mm]
Inclinaison	+5° / -8°
Rotatif/pivotant	+/- 90°

Antivol Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	25.3 in [64.3 cm]
Largeur du produit	20.4 in [51.7 cm]
Hauteur du produit	16.5 in [41.8 cm]
Poids du produit	14.9 lb [6.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	16.5 in [41.8 cm]
Largeur du Paquet	26.6 in [67.6 cm]
Hauteur du Paquet	3.1 in [7.8 cm]
Poids brut	16.2 lb [7.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support mural
	2 - Supports verticaux
	2 - Supports horizontaux
	1 - Clé
	4 - Vis de support
	4 - Écrous
	2 - Vis de montage
	4 - Vis M5 x 14 mm
	4 - Vis M6 x 14 mm

4 - Vis M6 x 30 mm

4 - Vis M8 x 30 mm

4 - Vis M8 x 50 mm

4 - Petites rondelles

4 - Grandes rondelles

8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

6 - Vis

6 - Vis de scellement

6 - Rondelles de support

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis