


## Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto

ID prodotto: FPWARTB2



Visuale straordinaria con ottimizzazione dello spazio: questo supporto TV completamente articolabile sostiene un televisore a schermo piatto con dimensioni comprese tra 32" e 70" e peso massimo di 45 kg.

Il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti e i dipendenti, liberando al tempo stesso spazio prezioso. Il supporto da parete è ideale per sale d'attesa, sale riunioni o altri luoghi pubblici. È inoltre provvisto di un sistema di gestione cavi che consente di tenerli ben nascosti.

Il supporto TV da parete è dotato di due staffe in grado di estendersi fino a 517 mm dal muro, una caratteristica che assicura la più ampia possibilità di movimento e permette di orientare lo schermo secondo diverse angolazioni e in varie posizioni. Le staffe si possono ripiegare e aderire così alla parete, con un basso profilo che consente di collocare il display a una distanza di soli 57 mm dal muro.

È possibile ruotare il display di +90/-90 gradi e inclinarlo di +5/-8 gradi per orientarlo verso il pubblico. Inoltre, il sistema di inclinazione consente di regolare il televisore in modo poterlo guardare comodamente a qualsiasi altezza. Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di ruotare il display di 5 gradi in senso orario e antiorario, in modo che sia perfettamente in orizzontale.

La struttura in acciaio per carichi pesanti, il design a due staffe e il sistema a due montanti posizionati a una distanza di 40 cm l'uno dall'altro assicurano maggiore resistenza e sicurezza. Non c'è quindi il rischio di perdere il proprio investimento economico, perché il televisore a schermo piatto è sempre sorretto in tutta sicurezza.

Il prodotto FPWARTB2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Montaggio a parete di un televisore a schermo piatto per una visione ottimale
- Ideale per sale d'attesa, sale riunioni, aree comuni e aule
- Intrattenimento e informazione degli ospiti

## Caratteristiche

- **SUPPORTO A PARETE PER TV DI GRANDI DIMENSIONI DA 70"**: questo supporto TV a parete ad alta resistenza può sostenere display con attacco VESA, inclusi televisori curvi fino a 70" (45 kg), ed è dotato di una robusta struttura in acciaio completamente articolabile con finitura verniciata a polvere
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO**: il supporto TV a parete orientabile e regolabile offre rotazione laterale di +/-90°deg, inclinazione di +/-15°deg e regolazione del livello dello schermo LCD di +/-5°deg senza l'uso di utensili aggiuntivi, in modo che sia perfettamente orizzontale
- **BRACCI ESTENDIBILI**: i bracci possono estendersi da 57 mm a 517 mm dalla parete; grazie alla loro lunghezza, il centro del display del televisore ha un raggio di movimento laterale complessivo (da sinistra a destra) di 880 mm
- **COMPATIBILITÀ**: il supporto a parete universale è compatibile con TV LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **ESTETICA PULITA**: la staffa di montaggio a parete per TV a schermo piatto con gestione cavi integrata e coperture a scatto nere opzionali mantiene i cavi ben organizzati; ideale per la segnaletica digitale rivolta ai clienti

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Articolazione	Sì
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from	2.2 in [57 mm]

## Wall

Modello(i) di fori VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

---

## Prestazioni

Capacità di carico	99.4 lb [45 kg]
Dimensioni minime display	32in
Dimensioni massime del display	70"
Video Wall	No
Fits Curved Display	Sì
Massima estensione del braccio	20.4 in [51.8 cm]
Inclinazione	+5° / -8°
Orientamento/rotazione	+90°/-90°
e	
Anti-theft	No

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	25.3 in [64.3 cm]
Larghezza prodotto	20.4 in [51.7 cm]
Altezza prodotto	16.5 in [41.8 cm]
Peso prodotto	14.9 lb [6.8 kg]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	16.3 in [41.5 cm]
Package Width	24.5 in [62.2 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Peso spedizione (confezione)	17.1 lb [7.7 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	<p>supporto da parete</p> <p>staffe verticali</p> <p>staffe orizzontali</p> <p>Chiave</p> <p>viti per staffa</p> <p>Dadi</p> <p>Viti di montaggio</p> <p>viti M5x14 mm</p> <p>Viti M6x14 mm</p> <p>Viti M6x30 mm</p>
-----------------------------	--



Viti M8x30 mm

Viti M8x50 mm

rondelle piatte piccole

rondelle piatte grandi

Distanziali piccoli

Distanziali grandi

viti

viti per calcestruzzo

rondelle da staffa

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

