


Tv-väggfäste för upp till 70-tums skärmar med VESA-fästen - Platt-tv-väggfäste med full rörlighet och låg profil (universalbruk) - Kraftig och justerbar ledad arm som kan lutas/vridas

Produkt ID: FPWARTB2



Maximera yta och skapa en imponerande skärm. Detta väggfäste stöder platt-TV-apparater från 32 till 70 tum, med en vikt på upp till 45 kg.

Montera din platt-TV på en plats som är lämplig för besökare, kunder och medarbetare och frigör värdefull yta. Väggfästet är perfekt för lobbyn, styrelserummet eller andra miljöer.

TV-väggmonteringen har även inbyggd kabelhantering för att hålla kablarna ur synhåll.

TV-väggfästet har två armar som kan förlängas upp till 517 mm från väggen för att möjliggöra olika rörelser och passa olika skärmpositioner och vinklar. Armarna kan även vikas ihop till väggen för en diskret profil så att skärmen kan placeras endast 57 mm från väggen.

Du kan vrida skärmen i +90/-90 grader och luta den i +5/-8 grader så att du kan vinkla din TV mot publiken. Med lutningsfunktionen kan du även justera TV-apparaten så att du kan visa den bekvämt från valfri höjd. En inbyggd nivåjustering ger även 5 graders vridning med- och moturs för att se till att skärmen är helt vågrät.

Den robusta stålkonstruktionen med sina dubbla armar och dubbla bultar för montering placerade 40 cm isär, ger ökad hållbarhet och säkerhet. Den håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghmontera din platt-TV för optimal visning
- Perfekt för lobbyer, styrelserum, mötesplatser och klassrum
- Håll dina gäster välinformerade och underhållna

Funktioner

- **STOR 70-TUMS TV-VÄGGMONTERING:** Detta kraftiga tv-väggfäste stöder VESA-kompatibla skärmar inkl. böjda tv-apparater på upp till 70 tum (45 kg) med en hållbar stålram med rörelse i alla riktningar och en pulverlackerad yta
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Ledat och justerbart TV-väggfäste som erbjuder +/- 90° vridning, +/-15° lutning och +/- 5° LCD-skärminivåjustering utan att använda ytterligare verktyg för att säkerställa att skärmen är i nivå
- **UTDRAGBARA ARMAR:** Armarna kan dras ut 57 mm till 517 mm från väggen. Med armarnas längd har mitten på tv-skärmen ett övergripande lateralt spann (vänster till höger) på 880 mm
- **KOMPATIBILITET:** Universellt TV-väggfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **PRYDLIGT UTSEENDE:** Det justerbara väggmonteringsfästet för platt-tv med integrerad kabelhantering och svarta snäpplås håller kablar organiserade. Perfekt för digital skyltning som riktar sig till kunderna

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering

Minimum Profile from Wall 2.2 in [57 mm]

VESA-hålmönster 200x100 mm
200x200 mm
200x300 mm
200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x200 mm
600x300 mm
600x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet 99.2 lb [45 kg]
Minsta displaystorlek 32"
Maximal skärmstorlek 70"
Passar välvd skärm Ja
Videovägg Nej
Maximal armförlängning 20.4 in [517.5 mm]
Lutning +5° / -8°
Vridning/pivoting +90° / -90°
Stölskydd Nej

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	25.3 in [64.3 cm]
Produktbredd	20.4 in [51.7 cm]
Produkthöjd	16.5 in [41.8 cm]
Produktvikt	14.9 lb [6.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	16.5 in [41.8 cm]
Paketets bredd	26.6 in [67.6 cm]
Paketets höjd	3.1 in [7.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	16.2 lb [7.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmontering
	2 - vertikala fästen
	2 - horisontella fästen
	1 - skruvnyckel
	4 - skruvar för fästen
	4 - Muttrar
	2 - monteringskruvar
	4 - M5x14 mm skruvar
	4 - M6x14 mm skruvar
	4 - M6x30 mm skruvar
	4 - M8x30 mm skruvar
	4 - M8x50 mm skruvar

4 - små brickor

4 - stora brickor

8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - Skruvar

6 - betongskruvar

6 - brickor för fästen

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.