

Support Mural pour TV - Bras articulé pour Ecrans VESA jusqu'à 80" (50kg) - Support Mural Articulé avec Rotation et Inclinaison

Nº de produit: FPWARTS1



Avec son design contemporain, son long bras d'extension et sa grande plage de pivotement, ce support mural multidirectionnel pour téléviseur à grand écran constitue le choix idéal pour une polyvalence accrue. Vous pouvez étendre le bras pivotant pour ajuster la position de votre écran, afin de voir facilement votre écran sous différents angles dans la pièce.

Ce support de fixation mural réglable pour téléviseur est idéal pour une salle de réunion, de réception, de conférence, de classe ou autre. Ce support impressionnant pour moniteur offre un moyen sûr d'exposer un téléviseur à écran plat ou de fixer un écran d'affichage numérique, tout en regagnant d'espace précieuse.

Conçu en acier de qualité supérieure, ce support mural pour téléviseur à écran plat maintient en toute sécurité les écrans compatibles VESA, y compris les téléviseurs incurvés entre 37" et 80" et peut supporter une charge maximale de 50 kg.

Grâce à un mouvement fluide et sans effort, vous pouvez étendre le bras articulé jusqu'à 65 cm du mur pour ajuster la position de votre écran. Faites pivoter le bras facilement, jusqu'à 90 degrés vers la gauche ou vers la droite, pour positionner votre téléviseur de manière à garantir un confort visuel optimal.

Vous pouvez également rétracter le bras vers l'arrière pour le placer contre le mur. Grâce à son design discret, le support mural articulé pour téléviseur vous permet de placer votre écran à seulement 70 mm du mur.

Faites pivoter votre écran de +/-90 degrés et inclinez-le de -2 à +15 degrés pour trouver l'angle de visionnage idéal et réduire les reflets.

Le support mural inclinable pour téléviseur permet également le réglage du niveau de l'écran jusqu'à 3 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire après son installation, afin de garantir l'alignement parfait

de l'écran.

Le support mural universel pour téléviseur pivotant est facile à installer. Les supports de fixation pour téléviseur à écran plat permettent un décalage latéral post-installation, afin d'ajuster et de centrer le support sur le mur, même en cas de montants décentrés. Le système de gestion des câbles permet d'organiser soigneusement les câbles.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez en toute sécurité votre téléviseur au mur dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion pour un confort visuel optimal
- Informez vos clients en permanence dans votre hôtel, restaurant ou autre lieu d'accueil du public
- Économisez de l'espace en montant votre téléviseur au mur de votre home cinéma

Spécifications techniques

- GRAND SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR 80 POUCES : ce support mural pour téléviseur haute résistance prend en charge les écrans compatibles VESA, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 80 pouces (50 kg) avec un cadre en acier résistant et une finition poudrée
- GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : le support mural articulé pour téléviseur offre une rotation de +/-90°, une inclinaison de +2/-15° et un réglage du niveau de l'écran LCD de +/-3° et ses bras permettent un profil abaissé à 70 mm du mur ou une extension de 650 mm
- RÉGLAGE LATÉRAL : le support mural multidirectionnel avec décalage latéral post-installation vous permet de centrer l'écran sur un mur ou un angle, avec des montants décentrés de 40/60 cm et une plage de 1,1 m de gauche à droite
- COMPATIBILITÉ : support mural universel pour téléviseur compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- ESTHÉTIQUE SOIGNÉE : le support mural réglable pour téléviseur avec gestion des câbles intégrée et couvercles à clipser noirs en option permet le rangement des câbles de l'écran plat ; idéal pour l'affichage numérique destiné aux clients

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
Trous de fixation VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600X200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Performance

Spécifications générales	Réglage du niveau de l'écran : +3° / -3°
Capacité de poids	110.2 lb [50 kg]
Taille minimale de l'écran	37"

Taille maximale de l'écran	80"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Minimum Arm Extension	2.8 in [70 mm]
Extension maximale du bras	25.6 in [650 mm]
Inclinaison	+2° / -15°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	+/- 90°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	25.6 in [650.0 mm]
Largeur du produit	18.3 in [46.5 cm]
Hauteur du produit	36.8 in [93.5 cm]
Poids du produit	458.9 oz [13000.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	22.0 in [56.0 cm]
Largeur du Paquet	28.8 in [73.2 cm]
Hauteur du Paquet	4.6 in [11.6 cm]
Poids brut	31.0 lb [14.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Assemblage du support mural pour téléviseur
	1 - Support de fixation au mur

- 2 - Supports de fixation pour téléviseur
- 2 - Revêtements décoratifs
- 2 - Plaques de fixation
- 4 - Vis M6 x 15 mm
- 4 - Petites rondelles
- 1 - Clé
- 1 - Clé hexagonale
- 4 - Vis M5 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 14 mm
- 4 - Vis M6 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 30 mm
- 4 - Vis M8 x 50 mm
- 4 - Rondelles rectangulaires
- 8 - Petites entretoises
- 8 - Grandes entretoises
- 6 - Vis de montage
- 6 - Fixations murales
- 6 - Grandes rondelles
- 1 - Manuel d'utilisation

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis