

Supporto per TV a parete per display con montaggio VESA fino a 80 pollici (50 Kg) -
Staffa universale per montaggio a parete TV a basso profilo Full Motion - Braccio
articolato inclinabile/girevole regolabile

ID prodotto: FPWARTS1



Con il suo design contemporaneo , caratterizzato da una lunga staffa di estensione ad ampio raggio di rotazione laterale, questo supporto con montaggio a parete completamente articolabile per display di grandi dimensioni è la scelta perfetta per una visione versatile. È possibile estendere la staffa orientabile per regolare la posizione dello schermo e quindi guardare con facilità il display da diverse angolazioni all'interno della sala.

Questa staffa per TV con montaggio a parete regolabile è la soluzione ideale per aree comuni, sale d'attesa, sale riunioni, aule scolastiche o altri ambienti e permette di creare un impianto TV a schermo piatto o un sistema di segnaletica digitale in modo sicuro ed efficace, liberando al contempo spazio prezioso.

Realizzato in acciaio di alta qualità, il supporto per TV a schermo piatto è in grado di sostenere display con attacco VESA, inclusi i TV curvi, da 37" a 80" ed è dotato di una capacità di carico di 50 kg.

Con un movimento fluido e senza sforzo, è possibile estendere la staffa articolata fino a 65 cm dalla parete per regolare la posizione del display. La staffa può essere ruotata con facilità fino a 90 gradi verso sinistra o destra per posizionare il TV in modo da ottenere una visione confortevole,

oppure ritratta all'indietro fino ad appoggiarla alla parete. Grazie al suo design a basso profilo, è possibile posizionare il display a soli 70 mm dalla parete.

La rotazione laterale dello schermo di +/- 90 gradi e l'inclinazione da -2 a +15 gradi permettono di ottenere una visione ottimale e ridurre il riflesso.

Il supporto TV con montaggio a parete è dotato inoltre di un dispositivo di regolazione del livello dello schermo, che consente di spostare il display fino a 3 gradi in senso orario o antiorario al termine dell'installazione, in modo che sia perfettamente in orizzontale.

L'installazione del supporto TV universale è molto facile. Le staffe di montaggio per display a schermo piatto sono dotate di un sistema di spostamento laterale post-installazione, che consente di regolare e centrare il supporto sulla parete, anche in presenza di montanti decentrati. Il sistema di gestione cavi consente di tenere i cavi in modo ordinato e organizzato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio del televisore a parete in tutta sicurezza per una comoda visione in sale riunioni, sale d'attesa, aule e aree comuni
- Informazioni per gli ospiti in alberghi, ristoranti e altri luoghi pubblici
- Minor ingombro grazie al montaggio a parete del televisore nella stanza dedicata all'home theater

Caratteristiche

- SUPPORTO A PARETE PER TV DI GRANDI DIMENSIONI DA 80": questo supporto TV a parete per carichi pesanti supporta display compatibili con VESA, inclusi televisori curvi fino a 80" (50 kg) con una robusta struttura in acciaio completamente articolabile e finitura verniciata a polvere
- AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: il supporto TV a parete articolato offre rotazione di +/-90°, inclinazione di +/-15° e regolazione del livello dello schermo LCD di +/-3° i bracci consentono un basso profilo a 70 mm dalla parete o un'estensione fino a 650 mm
- REGOLAZIONE LATERALE: il supporto TV a parete completamente articolabile con spostamento laterale post-installazione consente di centrare il display su una parete o su un angolo, con montanti decentrati di 40-60 cm con un raggio di 1,1 m da sinistra a destra
- COMPATIBILITÀ: il supporto a parete universale è compatibile con TV LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- ESTETICA PULITA: la staffa di montaggio a parete regolabile per TV con gestione dei cavi integrata e coperture a scatto nere opzionali mantiene i cavi della TV a schermo piatto ben organizzati; ideale per la segnaletica digitale rivolta ai clienti

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
Modello(i) di fori VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600X200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Regolazione del livello dello schermo: +3°/-3°
Capacità di carico	110.2 lb [50 kg]
Dimensioni minime display	37"
Dimensioni massime	80"

del display

Adatto a Display Curvi Sì

Minimum Arm Extension 2.8 in [70 mm]

Massima estensione del braccio 25.6 in [650 mm]

Inclinazione +2° / -15°

Disposizione orizzontale +90° / - 90°

Orientamento/rotazione +90°/-90° e

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 25.6 in [650.0 mm]

Larghezza prodotto 18.3 in [46.5 cm]

Altezza prodotto 36.8 in [93.5 cm]

Peso prodotto 458.9 oz [13000.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 22.0 in [56.0 cm]

Larghezza del Pacco 28.8 in [73.2 cm]

Altezza del Pacco 4.6 in [11.6 cm]

Peso spedizione (confezione) 31.0 lb [14.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella 1 - Supporto TV con montaggio a parete

confezione

- 1 - Staffa per montaggio a parete
- 2 - Staffe di montaggio TV
- 2 - Coperture decorative
- 2 - Piastre di montaggio
- 4 - Viti M6 x 15 mm
- 4 - Rondelle rotonde, piccole
- 1 - Chiave
- 1 - Chiave a brugola
- 4 - Viti M5 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 50 mm
- 4 - Rondelle rettangolari
- 8 - Distanziali piccoli
- 8 - Distanziali grandi
- 6 - Viti di montaggio
- 6 - Montanti da parete
- 6 - Rondelle rotonde, grandi
- 1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.