

Soporte de Pared para TV - Brazo Articulado con Movimiento Total

ID del Producto: FPWARTS2



Este soporte giratorio de televisor para montaje en pared resulta ideal para espacios de reunión, vestíbulos, salas de juntas, aulas de clase u otros entornos. Es una forma impresionante y segura de visualizar un televisor grande de pantalla plana o instalar un panel de señalización digital, a la vez que ahorra espacio.

El soporte para televisor y montaje en pared, de servicio pesado, está fabricado con acero de alto nivel y es compatible con soportes VESA, incluso televisores de pantalla curva de hasta 100" y tiene capacidad para un peso de hasta 75kg.

Con un movimiento suave y sin esfuerzo es posible extender el brazo articulado desde la pared a hasta 805mm. Puede además retraer el brazo, para que quede a 75mm de la superficie de la pared.

Gire su pantalla entre +/- 60 grados e inclínela entre -2 a +15 grados, hasta colocarla en la posición ideal de visualización y reducir los reflejos. El soporte de televisor para montaje en pared también incluye el ajuste del nivel de la pantalla, a fin de ajustarla a hasta 3 grados a la derecha o izquierda, una vez instalado.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mantenga a sus visitantes informados en hoteles, restaurantes y demás entornos similares
- Instale de forma segura en una pared su TV, para facilitar su visualización en salas de juntas, vestíbulos, auditorios, aulas y espacios de reuniones
- Ahorre espacio en su cine en casa, gracias a la instalación en pared de su TV

Características

- **SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (100"):** Este soporte para TV y montaje en pared de servicio pesado es compatible con pantallas aptas para placas VESA, incluyendo los modelos de TV curva de hasta 100" (75kg), con una estructura durable de acero que permite de movimiento completo y con acabado granulado
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Este soporte para TV de montaje en pared con brazo articulado permite giro de +/-60°, inclinación de +2/-15° y ajuste del nivel de pantalla LCD de +/-3°, además de que los brazos permiten tamaños de perfil bajo a 75mm de la pared o extensión de 805mm
- **AJUSTE LATERAL:** Soporte de TV para montaje en pared, de movimiento completo, cuyo giro lateral posterior a la instalación le permite centrar la pantalla en la pared o una esquina, con tacos de 0,4m/0,6m no centrados y rango de 1,2m de izquierda a derecha
- **COMPATIBILIDAD:** Soporte universal de pared para TV, compatible con las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp, entre otras (destornilladores/espaciadores incluidos) y patrones de agujeros de placas VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **ESTÉTICA QUE FACILITA EL ASPECTO ORDENADO:** El soporte ajustable para TV de montaje en pared viene con gestión integrada de cables y cubiertas negras opcionales a presión, lo cual mantiene organizados los cables de la pantalla plana, ideal para señalización digital de cara a clientes

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí

Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Ajuste de nivel de pantalla: +3° / -3°
Capacidad de Carga	165.4 lb [75 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	37"
Tamaño máximo de la pantalla	100"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí

Minimum Arm Extension	3.0 in [75 mm]
Extensión máxima del brazo	31.7 in [805 mm]
Inclinación	+2° / -15°
Giro	+60° / -60°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Rotación de la pantalla	+3° / -3°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	26.4 in [67.0 cm]
Ancho del Producto	31.5 in [80.0 cm]
Altura del Producto	19.2 in [48.7 cm]
Peso del Producto	37.0 lb [16.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.9 in [55.7 cm]
Ancho de la Caja	34.8 in [88.5 cm]
Altura de la Caja	4.4 in [11.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	40.6 lb [18.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conjunto de soporte en pared para televisor
	1 - Soporte para Montaje en Pared
	2 - Soportes de montaje de televisor

- 2 - cubiertas decorativas
- 2 - Placas de montaje
- 7 - Tornillos M6 x 15
- 7 - Arandelas redondas, pequeñas
- 1 - Llave
- 1 - Llave hexagonal
- 4 - Tornillos M5 x 14mm
- 4 - Tornillos M6 x 14mm
- 4 - Tornillos M6 x 30mm
- 4 - Tornillos M8 x 30mm
- 4 - Tornillos M8 x 50mm
- 4 - Arandelas rectangulares
- 8 - Espaciadores pequeños
- 8 - Espaciadores grandes
- 6 - Tornillos de montaje
- 6 - anclajes para la pared
- 6 - Arandelas redondas, grandes
- 1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.