

Support Mural TV pour Écrans VESA jusqu'à 100" - Support Mural TV à Profil Bas et à Mouvement Complet pour Grands Écrans - Support Articulé Réglable en Inclinaison et en Pivotement, Très Résistant

N° de produit: FPWARTS2



Ce support mural pour téléviseur pivotant est idéal pour une salle de réunion, de réception, de conférence, de classe ou autre. Ce support impressionnant offre un moyen sûr d'exposer un téléviseur à écran plat ou de fixer un écran d'affichage numérique, tout en gagnant de place précieuse.

Conçu en acier de qualité supérieure, ce support mural pour téléviseur robuste maintient en toute sécurité les écrans compatibles VESA, y compris les téléviseurs incurvés, jusqu'à 100 pouces et peut supporter une charge maximale de 75 kg.

Grâce à un mouvement fluide et sans effort, vous pouvez étendre le bras articulé jusqu'à 805 mm du mur. Vous pouvez également rétracter le bras vers l'arrière pour le placer à seulement 75 mm du mur.

Faites pivoter votre écran de +/- 60 degrés et inclinez-le de -2 à +15 degrés pour trouver l'angle d'affichage idéal et réduire les reflets. Le support mural pour téléviseur permet également le réglage du niveau de l'écran jusqu'à 3 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire après son installation, afin de garantir l'alignement parfait de l'écran.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Informez vos clients en permanence dans votre hôtel, restaurant ou autre lieu d'accueil du public
- Montez en toute sécurité votre téléviseur au mur dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion pour un confort visuel optimal
- Économisez de l'espace en montant votre téléviseur au mur de votre home cinéma

Spécifications techniques

- **GRAND SUPPORT MURAL POUR TV 100"** : Ce support mural pour TV robuste supporte les écrans compatibles VESA, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 100 pouces (75 kg), avec un cadre en acier durable à mouvement complet et une finition enduite de poudre
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : le support mural articulé pour téléviseur offre un pivotement de $\pm 60^\circ$, une inclinaison de $\pm 15^\circ$ et un réglage du niveau de l'écran LCD de $\pm 3^\circ$ les bras permettent un profil bas à 75mm du mur ou s'étendent jusqu'à 805mm
- Le décalage latéral post-installation permet de centrer le support sur le mur, même en cas de montants décentrés, ou de placer votre téléviseur dans un coin
- **COMPATIBILITÉ** : Le support mural pour TV est compatible avec LG, Samsung, Sony, Sharp, entre autres (vis/entretoises incluses) et les modèles de trous VESA 200x100/200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x300/600x400
- **TIDY AESTHETIC** : Le support de montage mural réglable pour téléviseur avec gestion intégrée des câbles et couvercles noirs encliquetables en option permet de garder les câbles de l'écran plat organisés ; idéal pour l'affichage numérique face au client

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1

Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
Trous de fixation VESA	200x100 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Performance

Spécifications générales	Réglage du niveau de l'écran : +3° / -3°
Capacité de poids	165.4 lb [75 kg]
Taille minimale de l'écran	37"
Taille maximale de l'écran	100"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Minimum Arm Extension	3.0 in [75 mm]
Extension maximale du	31.7 in [805 mm]

bras	
Inclinaison	+2° / -15°
Panoramique	+60° / -60°
Rotatif/pivotant	+/- 90°
Rotation de l'écran	+3° / -3°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	26.4 in [67.0 cm]
Largeur du produit	31.5 in [80.0 cm]
Hauteur du produit	19.2 in [48.7 cm]
Poids du produit	37.0 lb [16.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	21.9 in [55.7 cm]
Package Width	34.8 in [88.5 cm]
Package Height	4.4 in [11.1 cm]
Poids brut	40.6 lb [18.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Assemblage du support mural pour téléviseur
	1 - Support de fixation au mur
	2 - Supports de fixation pour téléviseur
	2 - Revêtements décoratifs
	2 - Plaques de fixation

- 7 - Vis M6 x 15
- 7 - Petites rondelles
- 1 - Clé
- 1 - Clé hexagonale
- 4 - Vis M5 x 14
- 4 - Vis M6 x 14
- 4 - Vis M6 x 30
- 4 - Vis M8 x 30
- 4 - Vis M8 x 50
- 4 - Rondelles rectangulaires
- 8 - Petites entretoises
- 8 - Grandes entretoises
- 6 - Vis de montage
- 6 - Fixations murales
- 6 - Grandes rondelles
- 1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis