

TV-väggfäste - Fullt rörlig ledad arm

Produkt ID: FPWARTS2



Detta ledade tv-väggfäste är perfekt för mötesrummet, lobbyn, styrelserummet, klassrummet eller andra platser. Det tillhandahåller ett imponerande och säkert sätt att visa en TV-skärm eller montera en digital skyltning, samtidigt som värdefullt utrymme frigörs.

Det kraftiga tv-väggfästet är tillverkat av specialstål och ger ett säkert stöd åt VESA-kompatibla skärmar, inklusive böjda TV-skärmar, upp till 100 tum med en viktkapacitet på 75 kg.

Med en smidig och lätt rörelse kan du dra ut den ledade armen från väggen upp till 805 mm. Du kan också fälla in armen så att den sticker ut endast 75 mm från väggen.

Sväng din skärm +/- 60 grader och luta skärmen -2 till +15 grader för att uppnå en ideal visningsvinkel och reducera reflexer. TV-väggfästet har även justering av skärmens nivå, så att du kan justera din skärm upp till 3 grader medurs eller moturs efter att den har monterats.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Håll dina gäster informerade på hotell, restauranger och andra miljöer
- Vägghämontera din platt-TV säkert för enkel visning i styrelserum, lobbyer, klassrum och mötesplatser
- Spara utrymme genom att väggmontera din TV i din hemmabio

Funktioner

- **STOR 100-TUMS TV-VÄGGMONTERING:** Detta kraftiga tv-väggfäste stöder VESA-kompatibla skärmar inkl. böjda tv-apparater på upp till 100" (75 kg) med en hållbar stålräm med rörelse i alla riktningar och en pulverlackerad yta
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Artikulerande tv-väggfäste med +/- 60° svängning, + 2/-15° lutning och +/- 3° nivåjustering av LCD-skärmen och armar möjliggör en låg profil på 75 mm från väggen eller sträcker ut till 805 mm
- **LATERAL JUSTERING:** Tack vare TV-väggfästet med rörelser i alla riktningar och sidoförskjutning efter installationen kan du centrera skärmen på en vägg eller ett hörn, med 40,6/60,9 cm ocentrerade bultar med ett omfång på 1,2 m från vänster till höger
- **KOMPATIBILITET:** Universellt TV-väggfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- **PRYDLIGT UTSEENDE:** Den justerbara tv-väggmonteringsfästningen med integrerad kabelhantering och svarta snäpplås håller plattskärmskablar organiserade. Perfekt för digital skyltning som riktar sig till kunderna

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
VESA-hålmönster	200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Justering av skärmnivån: +3° / -3°
Viktkapacitet	165.4 lb [75 kg]
Minsta displaystorlek	37"
Maximal skärmstorlek	100"
Passar välvd skärm	Ja
Minimum Arm Extension	3.0 in [75 mm]
Maximal armförlängning	31.7 in [805 mm]
Lutning	+2° / -15°
Panorering	+60° / -60°
Vridning/pivoting	+90° / -90°
Skärmrotation	+3° / -3°

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	26.4 in [67.0 cm]
Produktbredd	31.5 in [80.0 cm]
Produkthöjd	19.2 in [48.7 cm]
Produktvikt	37.0 lb [16.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	21.9 in [55.7 cm]
Package Width	34.8 in [88.5 cm]
Paketets höjd	4.4 in [11.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	40.6 lb [18.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - TV-väggmontering
	1 - Väggmonteringsfäste
	2 - TV-monteringsfästen
	2 - dekorativa skydd
	2 - Monteringsplattor
	7 - M6 x 15-skruvar
	7 - Runda brickor, små
	1 - skruvnyckel
	1 - insexnyckel
	4 - M5 x 14 mm skruvar
	4 - M6 x 14 mm skruvar

4 - M6 x 30 mm skruvar

4 - M8 x 30 mm skruvar

4 - M8 x 50 mm skruvar

4 - rektangulära brickor

8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - monteringsskruvar

6 - väggförankring

6 - Runda brickor, stora

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.