

TV muurbeugel - vast

Productcode: FPWFXB1



Deze sterke tv-muurbeugel is ideaal voor commerciële en zakelijke toepassingen zoals digital signage in lobby's, schermen voor vergaderruimtes of overal waar een groot, professioneel scherm moet worden gemonteerd.

Deze tv-muurbeugel is ontworpen voor gebruik met commerciële of veelgebruikte tv's en schermen. Hij ondersteunt een gewicht tot 75 kg en is grondig getest tot drie keer de nominale gewichtscapaciteit voor uitstekende productkwaliteit en betrouwbare prestatie.

De beugel is ideaal voor 60" tot 100" tv's waaronder tv's met een gebogen scherm; de meeste grotere of kleinere tv's kunnen echter worden gemonteerd als het gewicht overeenkomt met de aangegeven gewichtscapaciteit.

Deze tv-beugel is VESA® compatibel en heeft twee rijen met zeventien montagegaten in de wandbeugel voor verschillende afstanden tussen steunbalken en om uw scherm te centreren. De meegeleverde luchtbelwaterpas zorgt voor een nauwkeurige montage aan de wand.

Nadat de wandbeugel aan de wand is bevestigd en de verticale beugels aan de tv zijn bevestigd, hoeft de tv alleen nog maar aan de beugel te worden bevestigd met behulp van de veersloten en kan dan eenvoudig worden verwijderd door aan de ontgrendelingsstrips te trekken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer uw tv veilig aan de wand in vergaderruimtes, klaslokalen en ontmoetingsruimten
- Bied bezoekers actuele informatie in hotels, restaurants, commerciële instellingen en op andere plaatsen
- Monteer uw tv aan de wand in uw thuisbioscoop of woonkamer

Eigenschappen

- Monteer grote commerciële tv en digital signage veilig in vergaderruimtes, lobby's en overal waar grote schermen noodzakelijk zijn
- Ontworpen ter ondersteuning van slanke tv's tot 75 kg, ideaal voor 60" tot 100" tv's
- Monteer uw tv of scherm met de veersloten en verwijder eenvoudig met de ontgrendelingsstrips
- Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony (inclusief schroeven/onderleggingen) en VESA-gatpatronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, 900x600
- Veersloten voor snel bevestigen en verwijderen

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	900x600 mm
	800x600 mm
	800x400 mm
	600x600 mm
	600x400 mm

600x300 mm

600X200 mm

400x400 mm

400x300 mm

400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

200x200 mm

200x100 mm

100x200 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	165.4 lb [75 kg]
Minimale schermgrootte	60"
Maximale schermgrootte	100"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal

Lengte product	37.6 in [95.4 cm]
Breedte product	24.6 in [62.5 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
Gewicht product	7.7 lb [3.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	38.9 in [98.7 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.1 lb [3.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Wandbeugel
	2 - verticale steunen
	1 - Luchtbelwaterpas
	4 - M5 x 14 mm schroeven
	4 - M6 x 14 mm schroeven
	4 - M6 x 30 mm schroeven
	4 - M8 x 30 mm schroeven
	4 - M8 x 50 mm schroeven
	4 - rechthoekige onderleggingen
	8 - kleine afstandsringen
	8 - grote afstandsringen
	6 - wandschroeven
	6 - betonankers

6 - Ronde onderleggingen

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.