

TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - anti diefstal - vast

Productcode: FPWFXBAT



Bespaar ruimte en verbeter het uiterlijk van uw werkplek, met deze compacte tv-muurbeugel. De beugel zit dicht tegen de wand en ondersteunt voor VESA-montage geschikte tv's van 37 tot 75 inch, en biedt antidiefstalbeveiliging.

Monteer uw platte tv of scherm op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten of werknemers. De muurbeugel ondersteunt uw tv veilig in een vaste positie, op minder dan 22 mm van de wand, voor een slanke, compacte look.

Hij is ideaal voor lobby's, gangen, vergaderruimtes, werkplekken, klantgerichte ruimtes of voor het maken van digital signage. De muurbeugel ondersteunt de meeste 37 tot 75 inch (940 tot 1905 mm) LED of LCD platte tv's met een gewicht tot 40 kg.

De robuuste en van sterk staal gemaakte tv-muurbeugel ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. Ideaal voor drukbezochte plaatsen en minimaal toezicht, is de tv-beugel voorzien van een stalen stang die met een hangslot (apart verkrijgbaar) kan worden vergrendeld om uw apparatuur tegen diefstal te beveiligen.

Met de ingebouwde waterpas kan uw tv precies horizontaal aan de wand worden bevestigd, voor optimaal kijkplezier.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig een tv veilig aan een wand
- Bied uw gasten actuele info en entertainment, ideaal voor hotels, restaurants en andere gastvriendelijke plaatsen
- Ideaal voor klaslokalen, collegezalen of klantgerichte ruimtes
- Voorkom diefstal van uw tv of scherm

Eigenschappen

- Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 37 tot 75 inch; sterke stalen tv-muurbeugel heeft een draagvermogen van 40 kg
- Compacte tv-beugel bevindt zich op slechts 22 mm van de wand
- Blijft in vaste stand staan, met geïntegreerde waterpas voor gegarandeerd ideale positie tijdens installatie
- Vergrendelbare stang houdt de tv op zijn plaats en biedt antidiefstalbeveiliging (hangslot vereist)
- Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/onderleggringen) en VESA-gatpatronen 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Nee
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	0.9 in [22 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	300x200 mm
	300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestaties

Draagvermogen	88.2 lb [40 kg]
Minimale schermgrootte	37"
Maximale schermgrootte	75"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Anti-diefstal	Ja

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	35.4 in [89.8 cm]
Breedte product	1.1 in [2.9 cm]
Hoogte product	17.3 in [44.0 cm]
Gewicht product	6.4 lb [2.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	38.8 in [98.5 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.3 lb [3.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - wandmontage
	1 - veiligheidsstang
	2 - adapterbeugels
	1 - waterpas
	2 - decoratieve afdekkingen
	4 - decoratieve afdekschroeven
	4 - M5x14 mm schroeven
	4 - M6x14 mm schroeven
	4 - M8x50 mm schroeven
	4 - M6x30 mm schroeven
	4 - M8x30 mm schroeven
	4 - rechthoekige onderleggingen
	8 - kleine afstandsringen
	8 - grote afstandsringen
	6 - schroeven
	6 - betonankers
	6 - ronde onderleggingen
	1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.