

TV-väggfäste i låg profil - fixerad

Produkt ID: FPWFXBAT



Spara plats och förbättra utseendet på din arbetsplats med denna TV-väggmontering i låg profil. Monteringen sitter nära väggen för stöd för VESA-kompatibla TV-apparater från 37" till 75" och har anti-stölskydd.

Montera din platt-TV eller skärm på en plats som är lämplig för besökare, klienter eller medarbetare. Väggmonteringen stöder säkert din TV i en fixerad position mindre än 22 mm från väggen för att ge ett slimmade utseende i låg profil.

Den är idealisk för lobbyer, korridorer, styrelserum, arbetsområden, kundriktade områden eller för att skapa digitala skyltar. Väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 37" till 75" (940 till 1905 mm) och upp till 40 kg.

Den robusta TV-väggmonteringen i kraftigt stål håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-monteringen är idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt och har en stålregel som kan låsas på plats med ett hänglås (köps separat) för att skydda din TV eller skärm från stöld.

Ett inbyggt vattenpass ser till att din TV är rak på väggen, för optimal visning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghänga en TV-apparat säkert
- Håll dina gäster informerade och underhållna
- Idealiskt för klassrum, föreläsningssalar eller kundområden
- Förhindra stöld av din TV eller bildskärm

Funktioner

- Spara utrymme med detta väggfäste för platt-TV för 37- till 75-tums TV-apparater; Kraftigt TV-väggfäste i stål stöder upp till 40 kg
- TV-montering i låg profil monteras endast 22 mm från väggen
- Sitter på plats och har inbyggd nivåjustering som garanterar idealisk placering vid installation
- Låsbar regel håller TV:n säkert och förhindrar stöld (hänglås krävs)
- Universellt LCD/LED-TV-fäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Kabelhantering	Nej
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering
Minimum Profile from Wall	0.9 in [22 mm]
VESA-hålmönster	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet	88.2 lb [40 kg]
Minsta displaystorlek	37"
Maximal skärmstorlek	75"
Passar välvd skärm	Ja
Videovägg	Nej
Stöldskydd	Ja

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	35.4 in [89.8 cm]
Produktbredd	1.1 in [2.9 cm]
Produkthöjd	17.3 in [44.0 cm]
Produktvikt	6.4 lb [2.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	38.8 in [98.5 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Paketets höjd	1.5 in [3.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.3 lb [3.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - väggmontering
- 1 - säkerhetsregel
- 2 - adapterfästen
- 1 - vattenpass
- 2 - dekorativa skydd
- 4 - dekorativa skyddskruvar
- 4 - M5x14 mm skruvar
- 4 - M6x14 mm skruvar
- 4 - M8x50 mm skruvar
- 4 - M6x30 mm skruvar
- 4 - M8x30 mm skruvar
- 4 - rektangulära brickor
- 8 - små distanshållare
- 8 - stora distanshållare
- 6 - Skruvar
- 6 - betongankare
- 6 - runda brickor
- 1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.