


Soporte de TV para Tablaroca sin Postes - Base de Servicio Pesado y Bajo Perfil para TV de hasta 80" (50Kg) - Porta Televisor Universal de Montaje en Pared - Montura Vesa de Pantalla Plana Inclinable

ID del Producto: FPWHANGER



Este soporte para TV de instalación en tablaroca donde no hay postes, le permite montar pantallas de 37" a 80" de forma fácil y segura, sin necesidad de alinear el soporte a los postes que sostiene el tablaroca. Su estructura de acero tiene capacidad de hasta 50kg de peso y permite inclinar la pantalla, para garantizar la alineación entre el ángulo de visualización ideal y el aparato.

El diseño de montaje sin el uso de los postes del tablaroca, de este soporte universal para TV, facilita su instalación en paredes de tipo panel yeso, en entorno como una sala de juntas, oficina o salón de clases. Solo tiene que elegir la mejor ubicación para el montaje y fijar el soporte en la pared con los clavos incluidos. No es necesario taladrar o alinear el soporte con postes del tablaroca. El mecanismo de bloqueo automático incluido, le permite, de forma práctica, el montaje y fijación segura del televisor en su lugar.

Este soporte de TV para Instalación en pared de tablaroca, de perfil bajo, resulta ideal para aplicaciones como señalización digital, donde el espacio y la estética son importantes. Con un perfil a 3cm de la pared, este colgador de TV ofrece un aspecto profesional y ordenado.

Este soporte colgante de instalación en pared de tablaroca, le permite colocar su televisor en el ángulo adecuado de visualización de sus telespectadores. Los espaciadores de montaje en pared incluidos, le permiten elegir y cambiar el ángulo de inclinación (0° a -5°), a fin de ajustarse a la configuración que resulte más cómoda.

El modelo FPWHANGER está respaldado por 5 años de garantía de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Instale su TV de forma segura y fija sobre la pared, sin tacos de pared
- Ideal para vestíbulos, entornos educativos y espacios de reuniones
- Cree una configuración de señalización digital de aspecto profesional

## Características

- **SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (80"):** Este soporte para TV de perfil bajo es compatible con pantallas VESA con diversos patrones, incluyendo los modelos de pantalla curva de hasta 80" (50kg). Ideal para instalaciones donde no hay columnas
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Instale su TV, sin necesidad de columnas, en una pared de panel yeso. El marco de acero incluye una guía para 20 clavos que se martillan, en ángulo, para aumentar la capacidad de carga. Este sistema simplifica la instalación
- **DISEÑO DELGADO:** Este soporte para TV e instalación en pared, sin necesidad de columnas, con perfil mínimo de solo 3cm, incluye espaciadores grandes de montaje en pared, con opción de inclinación de ángulo entre 0° a -5°
- **MONTAJE FIJO SEGURO:** Soporte de pared para TV, de servicio pesado, con resortes de bloqueo automático y cuerda de desbloqueo rápido, que evitan que la pantalla se retire fácilmente. Ideal para paredes tipo panel yeso, no se requiere taladrar
- **COMPATIBILIDAD:** El soporte universal para TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp y otras marcas (tornillos/espaciadores incluidos), y patrones VESA de 100x200, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	1.2 in [31 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	100x200 mm

200x200 mm  
200x300 mm  
200x400 mm  
300x200 mm  
300x300 mm  
400x200 mm  
400x300 mm  
400x400 mm  
600x200 mm  
600x300 mm  
600x400 mm

---

Rendimiento

Capacidad de Carga	110.5 lb [50 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	37"
Tamaño máximo de la pantalla	80"
Fits Curved Display	Sí
Video Wall	No
Inclinación	0° / -5°
Anti-theft	No

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	27.6 in [70 cm]
Altura Interna	5.2 in [13.3 cm]



Profundidad Interna	1.2 in [31 mm]
Longitud del Producto	5.2 in [13.3 cm]
Ancho del Producto	27.6 in [70.0 cm]
Altura del Producto	1.2 in [31.0 mm]
Peso del Producto	5.4 lb [2.4 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	30.3 in [76.9 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [45.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 lb [2.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estructura de Montaje en Pared
	Bracket para Montaje de Pantallas
	Espaciadores de Inclinación Grandes
	Espaciadores de Inclinación Pequeños
	Tornillos M5 x 14mm
	Tornillos M6 x 14mm
	Tornillos M6 x 30mm
	Tornillos M8 x 30mm
	Tornillos M8 x 50mm
	Arandelas Pequeñas
	Arandelas Medianas
	Espaciadores de Montaje Cortos

Espaciadores de Montaje Largos

Tornillos de Montaje

Anclajes para Hormigón

Arandelas Grandes

Clavos

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

