

Supporto da Parete per Schermo Triplo - Supporto VESA - Braccio per Menú Panoramico

ID prodotto: FPWMNB



Questo supporto TV da parete per tre display da 40" a 50" consente di creare un pannello menu perfettamente allineato. Grazie al sistema di montaggio modulare, è molto facile da installare ed è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso per display, oltre a essere compatibile con gli standard VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 e 600x400.

I pannelli menu digitali sono strumenti eccellenti per aumentare le vendite, promuovere le nuove offerte e fornire informazioni ai clienti nei punti vendita. Ideale per ristoranti, negozi al dettaglio e molti altri tipi di attività, questo supporto per pannello menu di tipo professionale consente il montaggio di tre TV da 40" a 50" con attacco VESA in posizione orizzontale ed è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso per display, oltre a essere compatibile con gli standard VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 e 600x400.

Per una visione ottimale, è possibile regolare contemporaneamente l'inclinazione di tutti i tre display alla stessa angolazione e senza l'utilizzo di utensili. Il supporto multischermo dispone di cinque regolazioni di inclinazione fisse: 0°/-5°/-10°/-15°/-20°.

Per garantire l'allineamento esatto dei tre TV, è possibile mettere a punto il livello dei display da +3° a -3° utilizzando il sistema di micro-regolazione dell'altezza.

Dotata di una struttura in acciaio ad alta resistenza, la staffa a parete per tre monitor garantisce prestazioni durevoli.

Tempi di installazione ridotti: grazie al suo design con struttura ad aggancio, il supporto da parete per tre display è semplice e veloce da montare.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per i pannelli menu digitali di ristoranti e negozi al dettaglio
- Creazione di sistemi di segnaletica digitale nelle aree dedicate ai clienti di sale d'attesa, aeroporti e centri di accoglienza
- Comunicazioni per i visitatori di scuole, strutture sanitarie e altri ambienti istituzionali

Caratteristiche

- Consente di creare un pannello menu digitale montando tre TV da 40" a 50" con orientamento orizzontale; supporta fino a 50 kg di peso per display
- Possibilità di inclinare con facilità tutti i display alla stessa angolazione con cinque regolazioni fisse: 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- Sistema di micro-regolazione dell'altezza, che consente la messa a punto del livello degli schermi da +3° a -3° per un allineamento perfetto
- Profilo a 76 mm di distanza dalla parete con installazione facile e veloce
- COMPATIBILITÀ: il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	No
Modello(i) di fori VESA	200x100 mm
	300x300 mm
	200x200 mm
	200x300 mm

200x400 mm

400x200 mm

300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Regolazione del livello dello schermo: Da +3° a -3°
Capacità di carico	110.2 lb [50 kg]
Dimensioni minime display	40"
Dimensioni massime del display	50"
Adatto a Display Curvi	No
Video Wall	No
Inclinazione	0 / -5 / -10° / -15° / -20°
Antifurto	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	9.5 ft [2.9 m]
Larghezza prodotto	3.1 in [7.8 cm]
Altezza prodotto	8.9 in [22.5 cm]
Peso prodotto	31.4 lb [14.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.9 in [25.1 cm]
Package Width	29.5 in [74.9 cm]
Package Height	9.4 in [23.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	35.5 lb [16.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	4 - Piastre a parete
	1 - Piastra a parete piccola
	6 - staffe di adattamento
	8 - Morsetti per piastra a parete
	6 - Perni di sicurezza
	16 - Viti M4 x 6 mm
	12 - Viti M5 x 14 mm
	12 - Viti M6 x 14 mm
	12 - Viti M6 x 30 mm
	12 - Viti M8 x 30 mm
	12 - Viti M8 x 50 mm
	12 - Rondelle piatte
	24 - distanziali piccoli
	24 - distanziali grandi
	18 - Viti ST6.3 x 55 mm
	18 - tasselli per calcestruzzo

18 - Rondelle D6

1 - chiave a brugola da 5 mm

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.