

TV beugel voor drie schermen - horizontaal - digitale signage steun

Product ID: FPWMNB



Maak een perfect uitgelijnd informatie- of menubord met deze tv-muurbeugel voor drie schermen van 40 tot 50 inch. Het modulaire muurmontagesysteem kan gemakkelijk worden genstalleerd. Kantel alle drie schermen tegelijkertijd en verstel de schermen eenvoudig en zeer precies.

Digitale borden zijn een geweldige manier om de verkoop te vergroten, nieuwe aanbiedingen te promoten en klanten op het verkooppunt te informeren. Ideaal voor restaurants, winkels en vele andere bedrijven ondersteunt deze professionele tv beugel drie 40 tot 50 inch VESA-gemonteerde tv's in liggende stand. Deze triple monitor beugel ondersteunt een gewicht tot 50 kg per scherm.

Voor optimaal kijkplezier kunt u alle drie schermen tegelijkertijd in dezelfde hoek kantelen, en dat zonder gereedschap. De steun voor meerdere schermen heeft vijf vaste kantelstanden: 0/-5/-10/-15/-20.

Voor een precieze uitlijning van alle drie tv's kunt u de stand van de schermen nauwkeurig (+3 tot -3) verstellen met behulp van de microhoogteverstelling.

Dankzij de sterke stalen constructie biedt deze drievoudige tv-wandbeugel duurzame prestaties.

Bespaar installatietijd. Het haak-en-monteerdesign van de drievoudige tv-muurbeugel vergemakkelijkt en versnelt de installatie.

De FPWMNB wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor digitale menu- of informatie borden in restaurants en winkels
- Maak digital signage op klantgerichte plaatsen in de lobby van bedrijven, op luchthavens en in de horeca
- Communiceer met bezoekers in scholen, zorginstellingen en andere opleidingscentra

Features

- Maak een digitaal menubord door drie 40 tot 50 inch tv's liggend te monteren
- Kantel alle schermen gemakkelijk in dezelfde hoek, met vijf vaste kantelstanden: 0/-5/-10/-15/-20
- Lijn uw schermen uit met microhoogteverstelling, waarmee u de schermen nauwkeurig (+3 tot -3) kunt verstellen
- 76 mm profiel tot wand, en snelle en eenvoudige installatie
- Stalen arm ondersteunt VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, en een gewicht tot 50 kg per scherm

Hardware	Warranty	5 Years
	Wandmonteerbaar	Yes
	Kabelbeheer	No
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm 300x300 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x200 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x300 mm 600x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	300x200 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	400x400 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
Prestaties	Algemene specificaties	Scherminstelling: +3 tot -3
	Draagvermogen	110.5 lb [50 kg]
	Minimale schermgrootte	40"
	Maximale schermgrootte	50"
	Fits Curved Display	No
	Video Wall	No
	Kantelen	0 / -5 / -10 / -15 / -20
	Anti-theft	No

Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Steel
	Lengte product	9.5 ft [2.9 m]
	Breedte product	3.1 in [78.000 mm]
	Hoogte product	8.9 in [2.2 cm]
	Gewicht product	31.5 lb [14.2 kg]

Verpakkingsinformatie	Package Length	29.1 in [7.4 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	9.1 in [2.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	35.4 lb [16.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	Wandplaten
	Meegeleverd	Kleine wandplaat
	Meegeleverd	Adapterbeugels
	Meegeleverd	Wandplaatklemmen
	Meegeleverd	M4 x 6 mm schroeven
	Meegeleverd	Veiligheidspennen
	Meegeleverd	M5 x 14 mm schroeven
	Meegeleverd	M6 x 14 mm schroeven
	Meegeleverd	M6 x 30 mm schroeven
	Meegeleverd	M8 x 30 mm schroeven
	Meegeleverd	M8 x 50 mm schroeven
	Meegeleverd	Onderlegingen plaat
	Meegeleverd	Kleine afstandsringen
	Meegeleverd	Grote afstandsringen
	Meegeleverd	ST6.3 x 55 mm schroeven
	Meegeleverd	Betonankers
	Meegeleverd	D6 onderlegingen
	Meegeleverd	Handleiding
Meegeleverd	5 mm inbussleutel	

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

