

TV-väggmontering av tre skärmar - Menymontering - Landskap

Produkt ID: FPWMNB



Skapa en perfekt inriktad menytafla med detta TV-väggmonteringsfäste för tre skärmar i storlekarna 40 till 50 tum. Det modulära väggmonteringssystemet är enkelt att installera. Justera vinklingen av alla tre skärmar samtidigt och finjustera enkelt skärmnivån.

Digitala menytaflor är ett fantastiskt sätt att öka försäljningen till kunderna, marknadsföra nya erbjudanden och informera kunderna i butiken. Detta fäste för menytaflor är perfekt för restauranger, butiker och många andra verksamheter med sitt stöd för tre VESA-monterade TV-skärmar i storlekarna 40-50 tum i landskapspositionering. Det har en viktkapacitet på 50 kg per skärm och är kompatibelt med VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 och 600x400.

Du kan justera för alla tre skärmarna så att de har samma vinkling, utan behov av några verktyg, för att få den perfekta visningsupplevelsen. Fästet för flera skärmar har fem fasta vinklinsinställningar: 0°/-5°/-10°/-15°/-20°.

Du kan finjustera nivån för skärmarna för att säkerställa precis inriktning av alla tre TV-skärmarna. Du gör detta med hjälp av mikrohöjjusteringen, vilken kan justeras +3° till -3°.

Väggfästet för tre skärmar har en kraftig, hållbar stålkonstruktion.

Spara tid vid installationen. Krokdesignen på väggfästet för tre skärmar gör monteringen snabb och enkel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för digitala menytavlor i restauranger och butiker
- Skapa digital skyltning i områden där kunderna rör sig i affärslobbys, flygplatser och gästcentrum
- Kommunicera med besökarna i skolor, hälsovårdsmottagningar och andra institutionella miljöer

Funktioner

- Skapa en digital menytafla genom att montera tre 40- till 50-tums TV-skärmar i liggande läge; Stöder upp till 50 kg per skärm
- Vinkla enkelt alla skärmar i samma vinkel med fem fasta vinklingsinställningar: 0°/-5°/-10°/-15°/-20°
- Rikta in dina skärmar med mikrohöjjustering och finjustera skärmnivån med +3° till -3°
- 76 mm profil till väggen, snabb och enkel installation
- Universellt LCD/LED-TV-fäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Kabelhantering	Nej
VESA-hålmönster	200x100 mm
	300x300 mm
	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	400x200 mm
	300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Justering av skärmnivån: +3 ° till -3 °
Viktkapacitet	110.2 lb [50 kg]
Minsta displaystorlek	40"
Maximal skärmstorlek	50"
Passar välvd skärm	Nej
Videovägg	Nej
Lutning	0 / -5 / -10° / -15° / -20°
Stöldskydd	Nej

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	9.5 ft [2.9 m]
Produktbredd	3.1 in [7.8 cm]
Produkthöjd	8.9 in [22.5 cm]
Produktvikt	31.4 lb [14.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.9 in [25.1 cm]
Paketets bredd	29.5 in [74.9 cm]

Paketets höjd	9.4 in [23.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	35.5 lb [16.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - Väggplattor
	1 - Liten väggplatta
	6 - adapterfästen
	8 - Klämmor för väggplatta
	6 - Säkerhetsstift
	16 - M4 x 6 mm skruvar
	12 - M5 x 14 mm skruvar
	12 - M6 x 14 mm skruvar
	12 - M6 x 30 mm skruvar
	12 - M8 x 30 mm skruvar
	12 - M8 x 50 mm skruvar
	12 - Plattbrickor
	24 - små distanshållare
	24 - stora distanshållare
	18 - ST 6,3 x 55 mm skruvar
	18 - betongankare
	18 - D6-brickor
	1 - 5 mm insexnyckel
	1 - Användarhandbok

Warranty
Information

Warranty	5 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.