


TV muurbeugel - voor 37" tot 75" platte TV - VESA - anti diefstal - kantelend

Productcode: FPWTLTBAT



Bespaar ruimte en verbeter het uiterlijk van uw werkplek, met deze compacte tv-muurbeugel. De beugel zit dicht tegen de wand ter ondersteuning van voor VESA-montage geschikte tv's van 37 tot 75 inch, en biedt antidiefstalbeveiliging. Omdat deze tv steun kan worden gekanteld, kan eenvoudig de perfecte kijkpositie worden ingesteld.

Monteer uw platte tv of scherm op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten of werknemers. De muurbeugel ondersteunt uw tv veilig op ongeveer 51 mm van de wand, voor een slanke, compacte look.

De steun is ideaal voor lobby's, gangen, vergaderruimtes, werkplekken, klantgerichte ruimtes of voor het maken van digital signage. De muurbeugel ondersteunt de meeste 37 tot 75 inch (940 tot 1905 mm) LED of LCD platte tv's met een gewicht tot 40 kg.

Deze tv-muurbeugel kantelt -10° tot +5°, zodat u de kijkhoek van uw scherm eenvoudig kunt aanpassen voor een kijkervaring op maat.

De robuuste en van sterk staal gemaakte tv-muurbeugel ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering. Ideaal voor drukbezochte plaatsen en minimaal toezicht, is de tv-beugel voorzien van een stalen stang die met een hangslot (apart verkrijgbaar) kan worden vergrendeld om uw apparatuur tegen diefstal te beveiligen.

Met de ingebouwde waterpas kan uw tv precies horizontaal aan de wand worden bevestigd, voor optimaal kijkplezier.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig een tv veilig aan een wand
- Bied uw gasten actuele info en entertainment
- Ideaal voor klaslokalen, collegezalen of klantgerichte ruimtes
- Voorkom diefstal van uw tv of scherm

Eigenschappen

- Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's van 37 tot 75 inch (ook geschikt voor curved VESA tv's)
- Low profile TV-beugel zit slechts 51 mm van de muur. Kan -10 tot +5 graden worden gekanteld voor optimaal zicht.
- Vergrendelbare stang houdt de tv stevig op zijn plaats en biedt antidiefstalbeveiliging (hangslot vereist)
- Sterke stalen tv-muurbeugel (kan zonder gereedschap in elkaar worden gezet) ondersteunt tot 40 kg
- Deze universele TV-beugel is geschikt voor LG, Samsung, Sony, Sharp en anderen & VESA gatenpatronen 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400. Inclusief schroeven & spacers.

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Nee
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	2.0 in [51 mm]

VESA gatenpatroon(/-patron en)	400x400 mm
	400x300 mm
	400x200 mm
	300x300 mm
	300x200 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
	800x400 mm

Prestaties

Draagvermogen	88.2 lb [40 kg]
Minimale schermgrootte	37"
Maximale schermgrootte	75"
Past op curved scherm	Ja
Video Wall	Nee
Anti-diefstal	Ja

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	39.3 in [99.8 cm]
Breedte product	2.0 in [5.1 cm]
Hoogte product	17.3 in [44.0 cm]
Gewicht product	8.1 lb [3.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	37.2 in [94.5 cm]
Package Height	2.7 in [6.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.2 lb [4.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - wandmontage
	1 - veiligheidsstang
	1 - linker adapterbeugel
	1 - rechter adapterbeugel
	1 - waterpas
	2 - decoratieve afdekkingen
	4 - decoratieve afdekschroeven
	4 - M5x14 mm schroeven
	4 - M6x14 mm schroeven
	4 - M8x50 mm schroeven
	4 - M6x30 mm schroeven
	4 - M8x30 mm schroeven
	4 - rechthoekige onderleggingen
	8 - kleine afstandsringen
	8 - grote afstandsringen
	6 - schroeven
	6 - betonankers

6 - ronde onderleggingen

1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.