


TV-väggfäste med låg profil - kan lutas

Produkt ID: FPWTLTBAT



Spara plats och förbättra utseendet på din arbetsplats med denna TV-väggmontering i låg profil. Fästet sitter nära väggen och har stöd för en VESA-kompatibel TV från 37 till 75 tum. Ger stöldskydd och kan lutas vilket gör det enkelt att hitta den perfekta vinkeln.

Montera din platt-TV eller skärm på en plats som är lämplig för besökare, klienter eller medarbetare. Väggmonteringen stöder säkert din TV ungefär 51 mm från väggen för att ge ett slimmade utseende i låg profil.

Den är idealisk för lobbyer, korridorer, styrelserum, arbetsområden, kundriktade områden eller för att skapa digitala skyltar. Väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 37" till 75" (940 till 1905 mm) och upp till 40 kg.

Detta TV-väggfäste kan lutas -10 till +5 grader, så att du lätt kan justera vinkeln på skärmen för att anpassa visningen.

Den robusta TV-väggmonteringen i kraftigt stål håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din investering. TV-fästet är perfekt för områden med hög trafik och minimal uppsikt och har en stålregel som kan låsas med ett hänglås (köps separat) för att förhindra stöld av din utrustning.

Ett inbyggt vattenpass ser till att din TV är rak på väggen, för optimal visning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Väggmontera en TV-apparat säkert
- Håll dina gäster informerade och underhållna
- Idealiskt för klassrum, föreläsningssalar eller kundområden
- Förhindra stöld av din TV eller bildskärm

Funktioner

- Spara utrymme med detta väggfäste för 37- till 75-tums platt-TV (passar böjda TV-skärmar med kompatibel VESA-montering)
- TV-fästet med låg profil sticker endast ut 51 mm från väggen; Kan lutas -10 till +5 grader för optimal visning
- Låsbar regel håller TV:n och ger stöldskydd (hänglås krävs)
- Kraftigt TV-fäste i stål (montering utan verktyg) håller upp till 40 kg
- Universellt LCD/LED-TV-fäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Kabelhantering	Nej
Ledad	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering
Minimum Profile from Wall	2.0 in [51 mm]
VESA-hålmönster	400x400 mm
	400x300 mm
	400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet	88.2 lb [40 kg]
Minsta displaystorlek	37"
Maximal skärmstorlek	75"
Passar välvd skärm	Ja
Videovägg	Nej
Stölskydd	Ja

Utseende

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	39.3 in [99.8 cm]
Produktbredd	2.0 in [5.1 cm]
Produkthöjd	17.3 in [44.0 cm]
Produktvikt	8.1 lb [3.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	37.2 in [94.5 cm]
Paketets höjd	2.7 in [6.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.2 lb [4.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - väggmontering
- 1 - säkerhetsregel
- 1 - vänster adapterfäste
- 1 - höger adapterfäste
- 1 - vattenpass
- 2 - dekorativa skydd
- 4 - dekorativa skyddskruvar
- 4 - M5x14 mm skruvar
- 4 - M6x14 mm skruvar
- 4 - M8x50 mm skruvar
- 4 - M6x30 mm skruvar
- 4 - M8x30 mm skruvar
- 4 - rektangulära brickor
- 8 - små distanshållare
- 8 - stora distanshållare
- 6 - Skruvar
- 6 - betongankare
- 6 - runda brickor
- 1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.