

Supporto TV da parete verticale - Supporto verticale robusto per TV VESA da 40-55" (50kg) - Staffa per segnaletica digitale, per televisori a basso profilo, inclinabile con barra di sicurezza bloccabile

ID prodotto: FPWTLTPORT



Questo supporto a parete per TV universale con orientamento verticale è la soluzione ideale per le applicazioni rivolte ai clienti, ad esempio pannelli di menu o segnaletica digitale negli hotel, che richiedono flessibilità di configurazione con orientamento verticale/orizzontale. Grazie alla resistente struttura in acciaio, è in grado di sostenere display con attacco VESA da 40" a 55" e fino a 50 kg di peso. Garantisce un aspetto elegante e professionale grazie al basso profilo (78 mm dalla parete ad angolo piatto) e alla finitura verniciata a polvere.

Questo supporto a muro per TV con orientamento verticale consente di regolare manualmente l'angolo di inclinazione (0/+5/+10) mediante l'apposito perno per un angolo di visione ottimale. Grazie alla manopola a vite della leva a cricchetto integrata, è possibile effettuare manualmente micro-regolazioni dell'altezza (intervallo di 10 mm) per allineare con precisione il TV se utilizzato come componente di una configurazione multi-display (video wall).

Il design ad aggancio consente un'installazione facile e veloce: basta appendere la TV al supporto e fissarlo mediante le viti di bloccaggio. Il cacciavite lungo 60cm incluso è stato appositamente progettato per semplificare l'installazione.

La staffa per TV offre un livello di sicurezza aggiuntivo grazie alla barra di bloccaggio inclusa, che consente di bloccare il TV con un lucchetto (non incluso), una soluzione particolarmente utile nelle installazioni pubbliche dove l'apparecchio resta incustodito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO A PARETE PER TV:** questo supporto a parete ad alta resistenza per TV con orientamento verticale supporta display VESA da 40 a 55"(50 kg); robusta struttura in acciaio e finitura verniciata a polvere; ideale per pannelli menu o segnaletica digitale
- **REGOLAZIONE MANUALE DELL'INCLINAZIONE:** 3 diversi angoli di inclinazione (0°, +5°, +10°) regolabili manualmente e fissabili in posizione tramite un apposito perno; basso profilo di soli 7 cm dalla parete in configurazione ad angolo piatto (0°)
- **FACILE INSTALLAZIONE E BARRA DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA:** staffa per TV a schermo piatto con design a aggancio e cacciavite lungo 60cm incluso; supporto dotato di barra di bloccaggio di sicurezza per proteggere la TV (lucchetto non incluso)
- **FACILE MICRO-REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA:** è possibile effettuare micro-regolazioni dell'altezza tramite la manopola a vite/ leva a cricchetto integrata; la regolazione dell'altezza in un intervallo di 10 mm consente l'allineamento di precisione di più schermi
- **COMPATIBILITÀ:** il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x400, 400x500, 400x600

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	No
N. di display supportati	1
Orientamento	Vertical
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	3.0 in [76.2 mm]
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

400x500 mm

400x600 mm

Prestazioni

Capacità di carico	110.2 lb [50 kg]
Dimensioni minime display	40"
Dimensioni massime del display	55"
Adatto a Display Curvi	No
Video Wall	No
Inclinazione	0° / -5° / -10°
Antifurto	Sì

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	26.8 in [68.0 cm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Altezza prodotto	3.1 in [7.8 cm]
Peso prodotto	9.5 lb [4.3 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.4 in [24.0 cm]
Package Width	21.9 in [55.5 cm]
Package Height	3.3 in [8.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.9 lb [4.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Piastra di fissaggio a parete
	2 - Staffe di montaggio per display
	2 - Staffe di estensione
	1 - Barra di sicurezza
	8 - Viti per staffa di estensione - M6 x 6
	2 - Rondelle rotonde, piccole
	2 - Perni di inclinazione
	1 - Chiave a brugola da 5 mm
	1 - Cacciavite Phillips
	4 - Viti M5x14
	4 - Viti M6x14
	4 - Viti M6x30
	4 - Viti M8x30
	4 - Viti M8x50
	4 - Rondelle rettangolari
	8 - Distanziali corti
	8 - Distanziali lunghi

6 - Viti di montaggio - ST6,3 x 5,5

6 - Tasselli per calcestruzzo

6 - Rondelle rotonde, grandi

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.