

Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F

Produkt ID: GC1515MFRA2



Denna rätvinkliga VGA-till-VGA-kabeladapter typ 2 har en rätvinklig VGA hankontakt och en standard VGA honkontakt för anslutning till en VGA honport även med begränsat utrymme runt VGA-porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Kontakttyp(er)	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Utseende

Färg	Grå
Produktvikt	1.0 oz [28 g]

Förpackning

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

