

## Kompakt VGA HD15 könbytare - F/F

Produkt ID: GC15HSF



Den GC15HSF smala växlingskontakten (HDDB15F till HDDB15F) konverterar en DB15-hankontakt med hög densitet till en DB15-honkontakt med hög densitet.

Den smala växlingskontakten täcks av livstidsgaranti för att garantera långvarig prestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Konverterar en VGA-hankontakt till en VGA-honkontakt

### Funktioner

- 2x VGA HDDB15-honkontakter

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel

---

#### Kontakt(er)

Connector A	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
-------------	-------------------------------------

Connector B                      VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	1.2 in [30.0 mm]
Produktbredd	0.4 in [10.0 mm]
Produkt höjd	0.7 in [17.0 mm]
Produktvikt	0.4 oz [10.0 g]

---

Förpackning

Package Length	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	3.5 in [89.0 mm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.4 oz [12.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDDB15 lågprofilskönbytare F/F
-----------------	--------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

