

Rätvinklig DB9-till-DB9 seriell kabeladapter Typ 1 - M/F

Produkt ID: GC99MFRA1



Denna rätvinkliga DB9-till-DB9 seriell kabeladapter har en högvinklad DB9 seriell hankontakt och en vanlig DB9 seriell honkontakt - en praktisk lösning för anslutning av seriella enheter där anslutningsutrymmet runt DB9-porten är begränsat.

Obs: Det finns två versioner av denna produkt, med olika lägen för lättare anslutning baserat på vilken rätvinklad riktning som krävs. Se StarTech.coms GC99MFRA2 om du vill veta mer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Connector B	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Miljö		
	Drifttemperatur	-20°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F)
	Luftfuktighet	15% ~ 65%
Utseende		
	Färg	Svart
	Produktlängd	1.3 in [3.3 cm]
	Produktbredd	1.0 in [2.5 cm]
	Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
	Produktvikt	1.0 oz [27.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	2.6 in [6.5 cm]
	Paketets bredd	3.5 in [90.0 mm]
	Paketets höjd	1.1 in [2.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [30.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Rätvinklig DB9-till-DB9 seriell kabeladapter Typ 1 - M/F
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.