


Cisco GLC-LH-SM Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-LX/LH - 10 unità

ID prodotto: GLCLHSM10PST



Il prodotto GLCLHSM10PST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco GLC-LH-SM, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX/LH, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra monomodale/multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- MTBF: 3.092.408 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-LH-SM
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3.092.408 ore
Consumo energetico	< 1 W

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.9 in [20.1 cm]
Larghezza del Pacco	4.7 in [12.0 cm]
Altezza del Pacco	1.4 in [3.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.0 oz [226.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

10 - Ricetrasmittitori SFP

Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.