


Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH - 10 unità

ID prodotto: GLCLHSMD10ST



Il prodotto GLCLHSMD10ST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco GLC-LH-SMD, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX/LH, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra monomodale/multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- MTBF: 200.000 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

## Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-LH-SMD
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	200.000 ore
Consumo energetico	< 1 W

---

**Connettore/i**

Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica

---

**Note/requisiti speciali**

Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali

---

**Alimentazione**

Tensione di uscita 3.3V DC

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore Argento

Lunghezza prodotto 2.3 in [58.0 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.8 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [17.0 g]

---

**Informazioni confezione**

Lunghezza Confezione 4.8 in [12.2 cm]

Larghezza del Pacco 8.0 in [20.2 cm]

Altezza del Pacco 1.4 in [3.5 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 7.9 oz [224.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 10 - Ricetrasmettitori SFP

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

