

Cisco GLC-SX-MMD-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: GLCSXMMMDST



GLCSXMMMDST är en Cisco GLC-SX-MMD-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 550 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 381 761 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-SX-MMD garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
DDM	Ja
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	3 381 761 timmar

Särskilda



anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav MSA- eller Cisco-kompatibel SFP-port

Obs. Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare

Ström

Strömförbrukning < 1 W

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH

Utseende

Färg Silver

Kabinetttyp Aluminium

Produktlängd 2.2 in [56.6 mm]

Produktbredd 0.5 in [13.7 mm]

Produkt höjd 0.5 in [12.5 mm]

Produktvikt 0.6 oz [18.0 g]

Förpackning

Package Length 3.6 in [92.0 mm]

Package Width 4.7 in [11.9 cm]

Package Height 1.3 in [32.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [46.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet SFP-sändtagare



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

