

## Cisco GLC-SX-MM-RGD Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-SX

ID prodotto: GLCSXMMRGDST



Il prodotto GLCSXMMRGDST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco GLC-SX-MM-RGD, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 550 m
- MTBF: 3.381.761 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in strumenti conformi a standard MSA o Cisco
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP

## Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-SX-MM-RGD
- SFP compatibile al 100% con Cisco, equivalente al modulo Cisco GLC-SX-MM-RGD
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	550m [1804ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3.381.761 ore
Consumo energetico	< 1 W

---

#### Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
------	--

---

#### Alimentazione

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.2 in [56.6 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	0.5 oz [15.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.3 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.6 oz [46.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Ricetrasmittitore SFP

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.