

Cisco GLC-SX-MM-RGD-kompatibel SFP-sndtagarmodul - 1000BASE-SX

Product ID: GLCSXMMRGDST



GLCSXMMRGDST r en Cisco GLC-SX-MM-RGD-kompatibel fibersndtagarmodul som utformats, programmerats och testats fr att fungera med Cisco-switchar och -routrar. Den ger tillfrlittlig 1 GbE-anlutning ver fiberkabel fr 1000BASE-SX-kompatibla nterverk med ett maximalt avstnd p upp till 550m.

 850 nm 1,25 Gbps Fiber i multilge LC-kontakt 550m 3381761 timmar Mindre n 1 Watt Nej

SFP-fibermodulen r hot-swappable, vilket underlttar uppgraderingar och byten genom frre nterverksstrningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sndarmoduler tcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport p flera sprk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvmlighet och tillfrlittlighet du behver fr att garantera tillfrlittlig nterverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ersst defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar nbsp;
- Utvidga nterverket till avlgsna platser nbsp;

Features

- 100% kompatibilitet med Cisco GLC-SX-MM-RGD garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler tcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller vertrffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

- Lg strmfbrukning, mindre n 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hrdvara	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	1.25Gbps
	Maximalt verfringsavstnd	550 m (1804 ft)
	Fibertyp	Multi Mode
	Vglngd	850nm
	Fiber-driftslge	Full-Duplex
	DDM	Yes
	Kompatibla ntverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3381761 timmar
	Strmfbrukning	< 1 W
	Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter
Srskilda anmrkningar/krav	Obs.	Anvndning med ntverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
Milj	Drifttemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Luftfuktighet	5~95% RH
Utseende	Produktlngd	2.2 in [56.600 mm]
	Produktbredd	0.5 in [13.700 mm]
	Produktljd	0.5 in [12.500 mm]
	Produktvikt	0.5 oz [15.000 g]
Frpackning	Package Length	3.7 in [93.000 mm]
	Package Width	4.6 in [1.2 cm]
	Package Height	1.3 in [33.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	1.5 oz [43.000 g]

Vad det r i l dan Ingr i paketet SFP-sndtagare

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

