

Cisco GLC-T Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità

ID prodotto: GLCT10PKST



Il prodotto GLCT10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con Cisco GLC-T, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 1000BASE-T, a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- MTBF: 4.655.371 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-T
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Tipo fibra	Rame
DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	4.655.371 ore

Consumo energetico		< 1.3 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - RJ-45
Note/requisiti speciali		
	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~75% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.7 in [68.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso prodotto	8.0 oz [227.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	7.9 in [20.1 cm]
	Larghezza del Pacco	4.7 in [11.9 cm]
	Altezza del Pacco	1.4 in [3.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	10.0 oz [284.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmittitori SFP

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.