

Modulo ricetrasmittitore SFP compatibile con Cisco GLC-TE - 1000BASE-T - Ampio intervallo di temperature

ID prodotto: GLCTEST



Il prodotto GLCTEST è un modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con Cisco GLC-TE, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco con un ampio intervallo di temperature. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 1000BASE-T, a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- MTBF: 4.655.371 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-TE
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Più ampio intervallo di temperature rispetto al prodotto GLCTST
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Tipo fibra	Rame
DDM	No
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
MTBF	4.655.371 ore

Note/requisiti speciali

Nota	GLCTEST non è più compatibile con gli switch Cisco Catalyst serie 9200 a causa di un aggiornamento del
------	--

firmware

Alimentazione

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
-------------------------	--------------------------------

Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
------------------------------	--------------------------------

Umidità	30~75% RH
---------	-----------

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
--------------------	-----------------

Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
--------------------	-----------------

Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
------------------	-----------------

Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]
---------------	-----------------

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	3.6 in [9.1 cm]
----------------------	-----------------

Package Width	4.4 in [11.3 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.3 in [3.4 cm]
----------------	-----------------

Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]
------------------------------	-----------------

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP
--------------------------	---------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.