

Soporte VESA de Sobremesa para Monitor Curvo de 49" Ultraancho 32:9 - Brazo VESA para Monitor con Grommet/Mordaza - Base VESA - Ajuste sin Herramientas - Capacidad de 20kg

ID del Producto: H1M1AG1-MONITOR-ARM



Este soporte de escritorio para monitor crea un espacio de trabajo ergonómico que favorece la productividad y admite monitores curvos de hasta 49 pulgadas, incluidas pantallas ultrapanorámicas de 21:9 y 32:9. El brazo mecánico asistido por resorte permite múltiples ajustes para adaptarse a diferentes necesidades ergonómicas.

El brazo con resorte permite un rango de ajuste de altura de hasta 27,6cm hasta una altura máxima de 50,8cm con un movimiento suave de un solo toque. El brazo del monitor puede extenderse hasta 62,1cm desde la base del soporte de sobremesa.

El brazo articulado permite un giro de 180° y la placa VESA cuenta con ajustes sin herramientas de +/-90° giro horizontal, -20°/+50° inclinación y rotación de la pantalla de 360° para orientaciones vertical u horizontal. Esta flexibilidad permite a los usuarios personalizar la colocación de la pantalla para obtener la máxima productividad y comodidad.

Con su construcción de acero y aluminio, el brazo para monitor de esfera premium soporta monitores de entre 2 y 20kg. Esto garantiza una estabilidad y fiabilidad duraderas, por lo que es ideal para configuraciones de oficina y domésticas.

Para mantener un espacio de trabajo organizado, los brazos cuentan con un canal de gestión de cables a lo largo de la parte inferior para mantener los cables fuera de la vista, reduciendo el desorden y contribuyendo a una configuración ordenada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **BRAZO PARA MONITOR DE MONTAJE EN ESCRITORIO:** Admite monitores de hasta 49 pulgadas y 20kg - Compatible con pantallas 16:9, así como con monitores ultra anchos 21:9 y 32:9 - Ajustes de altura de hasta 27,6cm con un solo toque y sin herramientas
- **DISEÑADO PARA PANELES CURVOS:** Soporta pantallas curvas de hasta 49" con una altura máxima del brazo de 50,8cm y un alcance máximo del brazo de 62,1cm - Giro horizontal de +/-90 grados, inclinación de -20 a +50 grados - Giro de 180 grados
- **OPCIONES DE MONTAJE:** Abrazadera en C para escritorio o soporte de ojal para escritorios de hasta 8cm de grosor para la abrazadera en C y 3,5cm de grosor para el ojal - Incluye herramientas para ajustar la tensión del brazo al peso del monitor
- **SEGURIDAD:** El soporte para un solo monitor incorpora un tope de rotación que impide que el brazo gire más de +/-90° (180° en total), protegiendo el monitor y la zona circundante de impactos accidentales y garantizando un funcionamiento seguro
- **ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO:** Cuenta con un brazo de resorte mecánico para ajustes suaves y fáciles, junto con canales de gestión de cables a lo largo de los brazos para mantener los cables fuera de la vista y conseguir una configuración ordenada

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm
Grosor de la superficie	Mordaza de Escritorio: Grosor de la Mesa (10 - 80mm)

de montaje

Diámetro del Ojal: (10 - 35mm)

Rendimiento

Capacidad de Carga	44.1 lb [20 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	49" (32:9)
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	9.1 in [232 mm]
Altura máxima	20.0 in [508 mm]
Minimum Arm Extension	11.5 in [293 mm]
Extensión máxima del brazo	24.4 in [621 mm]
Inclinación	+50° / -20°
Giro	+/- 90°
Giro / Pivotación	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Observaciones / Requisitos

Nota	Nota: Los monitores con una anchura inferior a 50,8cm pueden utilizarse en orientación vertical. Sin embargo, tenga en cuenta que el espacio limitado del escritorio podría restringir la rotación del monitor
------	--

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Material de Fabricación Aluminum, Steel, and Plastic

Longitud del Producto 5.3 in [13.4 cm]

Ancho del Producto 26.1 in [66.3 cm]

Altura del Producto 24.6 in [62.5 cm]

Peso del Producto 10.8 lb [4.9 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 7.3 in [18.6 cm]

Ancho de la Caja 17.3 in [44.0 cm]

Altura de la Caja 5.1 in [13.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 12.1 lb [5.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Brazo con Muelle

1 - Brazo Giratorio

1 - Base

1 - Conjunto de Montaje VESA

1 - Bracket de Mordaza de Escritorio, Superior

1 - Bracket de Mordaza de Escritorio, Inferior

1 - Placa de Ojal (Grommet)

2 - Discos de Sujeción

2 - Tornillos de Sujeción

1 - Tuerca de Montaje VESA

2 - Arandelas Pequeñas

2 - Tornillos M4 x 10 mm

4 - Tornillo M6x12mm

1 - Tornillo M8x35mm

1 - Llave Hexagonal de 4mm con Destornillador

1 - Llave Hexagonal de 6mm

4 - Tornillos M4x12mm

4 - Tornillos M5x12mm

4 - Arandelas Grandes

1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

