

Support de Bureau pour Écrans Incurvés Jusqu'à 49 Pouces 32:9 Ultrawide, Bras à Ressort Mécanique pour Moniteur, Pince en C/Oeillet, Réglage Sans Outil, Max 20kg

Nº de produit: H1M1AG1-MONITOR-ARM



Ce support de bureau pour moniteur crée un espace de travail ergonomique pour la productivité et prend en charge les moniteurs incurvés jusqu'à 49 pouces, y compris les écrans ultra-larges 21:9 et 32:9. Le bras assisté par ressort mécanique permet de multiples réglages pour répondre aux différents besoins ergonomiques.

Le bras à ressort permet un réglage en hauteur jusqu'à 10,8 pouces (27,6 cm) pour atteindre une hauteur maximale de 50,8 cm avec un mouvement fluide d'une simple pression. Le bras du moniteur peut s'étendre jusqu'à 62,1 cm à partir de la base du support de bureau.

Le bras articulé permet une rotation de 180°, et la plaque VESA offre des réglages sans outil avec une inclinaison horizontale de +/-90°, une inclinaison de -20°/+50° et une rotation de 360° pour les orientations portrait ou paysage. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de personnaliser le placement de l'écran pour une productivité et un confort maximaux.

Avec sa construction en acier et en aluminium, le bras de moniteur premium avec molette de réglage prend en charge des moniteurs entre 2 à 20 kg. Cela garantit une stabilité et une fiabilité durables, le rendant idéal pour les configurations de bureau et domestiques.

Pour maintenir un espace de travail bien organisé, les bras comportent un canal de gestion des câbles sous la surface pour garder les câbles hors de vue, réduisant l'encombrement et contribuant à un espace bien rangé.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **BRAS DE BUREAU POUR MONITEUR** : Le support VESA pour moniteur unique (75x75/100x100mm) prend en charge les moniteurs jusqu'à 49 pouces et 20kg; compatible avec les écrans 16:9 ainsi que les ultra-larges 21:9 et 32:9; Réglage de la hauteur jusqu'à 27,6cm
- **CONÇU POUR LES ÉCRANS INCURVÉS** : Supporte un écran jusqu'à 49" avec une hauteur de bras max de 50,8cm et portée max de 62,1cm; Plaque VESA, pivotement horizontal +/-90°, inclinaison -20° à +50°; Portrait/paysage; Bras articulé avec un panoramique de 180°
- **OPTIONS DE MONTAGE** : Fixation interchangeable avec pince en C ou œillet pour les bureaux jusqu'à 8cm d'épaisseur pour la pince en C et 3,5cm d'épaisseur pour l'œillet; Le support comprend des outils permettant d'ajuster la tension du bras
- **SÉCURITÉ** : Le support pour moniteur unique est doté d'une butée de rotation qui empêche le bras de pivoter de plus de +/-90° (180°), protégeant ainsi le moniteur et la zone environnante contre les chocs accidentels et garantissant un fonctionnement sûr
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ** : Maximisez l'espace de votre bureau avec ce support, doté d'un bras à ressort mécanique, ainsi que de canaux de gestion des câbles le long des bras pour garder les câbles hors de vue et obtenir une installation ordonnée

Matériel

| | |
|-------------------------------------|---|
| Politique de garantie | 5 Years |
| Fixation sur le mur | Non |
| Gestion de câbles | Oui |
| Outils Inclus | Oui |
| Bras articulé | Oui |
| Nombre d'écrans pris en charge | 1 |
| Options de fixation | Pince pour bureau et passe-câble |
| Trous de fixation VESA | 75x75 mm |
| | 100x100 mm |
| Épaisseur de la surface de fixation | Fixation par pince : Épaisseur de la table 10 - 80 mm |
| | Diamètre du passe-câble : 10 - 35 mm |

Performance

| | |
|------------------------------|------------------|
| Capacité de poids | 44.1 lb [20 kg] |
| Taille minimale de l'écran | 17" |
| Taille maximale de l'écran | 49" (32:9) |
| Convient aux Écrans Incurvés | Oui |
| Fits UltraWide Displays | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur Minimale | 9.1 in [232 mm] |
| Hauteur maximale | 20.0 in [508 mm] |
| Minimum Arm Extension | 11.5 in [293 mm] |
| Extension maximale du bras | 24.4 in [621 mm] |
| Inclinaison | +50° / -20° |
| Panoramique | +/- 90° |
| Rotatif/pivotant | +180° / -180° |
| Rotation de l'écran | 360° |
| Antivol | Non |

Notes spéciales / Configuration

| | |
|----------|--|
| Remarque | Remarque : Les moniteurs d'une largeur inférieure à 50,8 cm (40") peuvent être utilisés en orientation portrait; Cependant, il faut savoir qu'un espace restreint sur le bureau peut limiter la rotation du moniteur |
|----------|--|

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Construction Material | Aluminum, Steel, and Plastic |
| Longueur du produit | 5.3 in [13.4 cm] |
| Largeur du produit | 26.1 in [66.3 cm] |
| Hauteur du produit | 24.6 in [62.5 cm] |
| Poids du produit | 10.8 lb [4.9 kg] |

Informations
d'emballage

| | |
|--------------------|-------------------|
| Longueur du Paquet | 7.3 in [18.6 cm] |
| Largeur du Colis | 17.3 in [44.0 cm] |
| Hauteur du Paquet | 5.1 in [13.0 cm] |
| Poids brut | 12.1 lb [5.5 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Bras à ressort |
| | 1 - Bras pivotant |
| | 1 - Base |
| | 1 - Montage VESA |
| | 1 - Support de Pince de Bureau, Supérieur |
| | 1 - Support de Pince de Bureau, Inférieur |
| | 1 - Plateau œillet |
| | 2 - Disques de Serrage |
| | 2 - Clamping ScrewsVis de Serrage |
| | 1 - Écrou de Montage VESA |
| | 2 - Petites rondelles |
| | 2 - Vis M4 x 10 mm |
| | 4 - Vis M6x12mm |

1 - Vis M8x35mm

1 - Clé Hexagonale de 4 mm avec Tournevis

1 - Clé hexagonale 6 mm

4 - Vis M4 x 12 mm

4 - Vis M5x12mm

4 - Grandes rondelles

1 - Manuel d'utilisation

Informations de
garantie

Warranty

5 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

