

Supporto per Monitor Curvo Ultrawide fino a 49" 32:9; Braccio a Molla da Scrivania con Morsetto a C/Passante per Monitor VESA 75x75/100x100; Max 20kg

ID prodotto: H1M1AG1-MONITOR-ARM



Questo supporto per monitor da scrivania consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico per una maggiore produttività e supporta monitor curvi fino a 49 pollici, compresi i display nel formato 21:9 e 32:9 ultrawide. Il braccio meccanico a molla consente una regolazione differenziata per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche.

Il braccio a molla consente di regolare l'altezza fino a 27,6 cm, fino a un'altezza massima di 50,8 cm, con un movimento fluido e senza sforzo. Il braccio del monitor può estendersi fino a 62,1 cm dalla base del supporto da tavolo.

Il braccio articolato consente una panoramica di 180° e la piastra VESA consente regolazioni senza attrezzi di +/-90° in orizzontale, -20°/+50° in inclinazione e 360° in rotazione dello schermo con orientamento verticale o orizzontale. Questa flessibilità assicura agli utenti la possibilità di personalizzare il posizionamento dello schermo per avere il massimo della produttività e del comfort.

Grazie alla sua struttura in acciaio e alluminio, questo braccio per monitor di alta qualità supporta monitor di peso compreso da 2 a 20 kg. Questo garantisce una stabilità e un'affidabilità di lunga durata, rendendolo ideale per l'ufficio e per le configurazioni domestiche.

Per mantenere uno spazio di lavoro organizzato, i bracci sono dotati di una canale passacavo lungo la parte inferiore per nascondere i cavi, riducendo l'ingombro e contribuendo a una configurazione ordinata.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **BRACCIO PER MONITOR DA SCRIVANIA:** Questo supporto VESA (75x75/100x100mm) per singolo monitor fino a 49" (20kg) compatibile con i formati 16:9 e Ultrawide 21:9/32:9 consente la regolazione dell'altezza con un solo tocco, senza attrezzi, fino a 27,6 cm
- **PROGETTATO PER SCHERMI CURVI:** Supporta display fino a 49", altezza massima del braccio 50,8 cm con estensione di 62 cm max; Piastra VESA a sgancio rapido, rotazione oriz. di +/-90°, inclinazione di -20°/+50°, rotazione di 180°, modalità ritratto/paesaggio
- **OPZIONI DI MONTAGGIO:** Morsetto a C o vite passante intercambiabile per scrivanie fino a 8cm di spessore per il morsetto a C e 3,5cm per la vite passante, sono inclusi gli attrezzi per regolare la tensione del braccio in base al peso dello monitor
- **SICUREZZA:** Il supporto per singolo monitor è dotato di un fermo di rotazione che impedisce al braccio di ruotare di oltre +/-90° (180° in totale), proteggendo lo schermo e l'area circostante da urti accidentali e garantendo il funzionamento in sicurezza
- **SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO:** Questo supporto per display ottimizza lo spazio sulla scrivania, dotato di un braccio meccanico a molla per regolazioni facili e fluide e di canali passacavo lungo i bracci per tenerli nascosti e avere una postazione ordinata

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto a C: spessore del tavolo 10 - 80 mm

Vite Passante: 10 - 35 mm

Prestazioni

Capacità di carico	44.1 lb [20 kg]
Dimensioni minime display	17"
Dimensioni massime del display	49" (32:9)
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	9.1 in [232 mm]
Altezza massima	20.0 in [508 mm]
Minimum Arm Extension	11.5 in [293 mm]
Massima estensione del braccio	24.4 in [621 mm]
Inclinazione	+50° / -20°
Disposizione orizzontale	+/- 90°
Orientamento/rotazione e	+180° / -180°
Rotazione del display	360°
Antifurto	No

Note/requisiti speciali

Nota	Nota: I monitor di larghezza inferiore a 50,8 cm (40") possono essere utilizzati con orientamento verticale. Tuttavia, si tenga presente che lo spazio limitato sulla scrivania potrebbe limitare la rotazione del monitor
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.4 cm]
Larghezza prodotto	26.1 in [66.3 cm]
Altezza prodotto	24.6 in [62.5 cm]
Peso prodotto	10.8 lb [4.9 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	7.3 in [18.6 cm]
Larghezza del Pacco	17.3 in [44.0 cm]
Altezza del Pacco	5.1 in [13.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.1 lb [5.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Braccio con molla
	1 - Braccio orientabile
	1 - Base
	1 - Kit VESA
	1 - Staffa Superiore del Morsetto a C
	1 - Staffa Inferiore del Morsetto a C
	1 - Piastra per foro passacavi
	2 - Dischi di Blocco
	2 - Viti di Fissaggio
	1 - Dado per Montaggio VESA
	2 - Rondelle Piccole
	2 - Viti M4x10mm

- 4 - Viti M6x12mm
- 1 - Viti M8x35mm
- 1 - Chiave Esagonale da 4 mm con Cacciavite
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 4 - Viti M4x12 mm
- 4 - Viti M5 x 12 mm
- 4 - Rondelle piatte grandi
- 1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

