

Monitor Arm voor Bureau, Tot 49in 32:9 Ultrawide Curved Monitors, Mechanische Springveer Arm, C-Klem/Doorvoertule, VESA 75x75/100x100, Afstelling zonder gereedschap, Draagvermogen 20kg

Productcode: H1M1AG1-MONITOR-ARM



Deze monitorarm zorgt voor een ergonomische werkruimte waardoor productiviteit wordt bevorderd en ondersteunt tot 49 inch gebogen schermen, inclusief 21:9 en 32:9 ultrawide monitors. De mechanische springveer arm kan meerdere keren worden aangepast aan verschillende ergonomische behoeften.

De springveerarm biedt een hoogteverstelling met een bereik van 27,6cm tot een maximale hoogte van 50,8cm met slechts één eenvoudige one-touch beweging. De monitorarm kan tot 62,1cm uit de basis van de bureauhouder steken.

De zwenkarm kan 180° draaien en de VESA-plaat kan zonder gereedschap +/-90° horizontaal worden gedraaid, -20° /+50° worden gekanteld en dankzij een 360° rotatie kan het scherm worden gedraaid voor staande of liggende oriëntatie. Dankzij deze flexibiliteit kunnen gebruikers eenvoudig de plaatsing van hun scherm aanpassen voor maximale productiviteit en comfort.

Het hoogwaardig staal- en aluminiumontwerp van de monitorarm ondersteunt schermen van 2 tot 20 kg. Dit zorgt voor langdurige stabiliteit en betrouwbaarheid, en is ideaal voor kantoor- en thuisopstellingen.

Om de werkruimte overzichtelijk te houden, beschikken de armen over een kabelgeleiding aan de onderkant om de kabels weg te bergen, wat rommel vermindert en bijdraagt aan een opgeruimde opstelling.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **MONITOR ARM VOOR BUREAU:** Single monitor VESA montageplaat (75x75/100x100mm) ondersteunt schermen tot 49 inch en 20kg; Compatibel met zowel 16:9 schermen als 21:9 en 32:9 ultrawide schermen; One-touch gereedschapsloze hoogteverstelling tot 27,6cm
- **ONTWORPEN VOOR CURVED MONITORS:** Ondersteunt tot 49" curved monitors met max 50,8cm armhoogte & max 62,1cm armbereik; VESA-plaat met quick release, +/-90° horizontaal zwenken, -20°/+50° kantelen & portret/landschap oriëntatie; Scharnierarm met 180° zwenken
- **MONTAGEOPTIES:** Verwisselbare C-klem of doorvoertule voor bureaus tot 8cm dik voor de C-klem en 3,5cm dik voor de doorvoertule; De standaard wordt geleverd met gereedschap om de armspanning aan te passen aan het gewicht van de monitor
- **VEILIG:** De single monitorarm beschikt over een rotatie-stop die de rotatie van de arm beperkt tot +/-90° (180° totaal), waardoor de monitor en zijn omgeving worden beschermd tegen onbedoelde schokken en een veilig gebruik wordt gegarandeerd
- **GEORGANISEERDE WERKPLEK:** Vergroot de ruimte op uw bureau dankzij deze monitorarm; De mechanische veerarm biedt soepele en eenvoudige aanpassingen; De kabelgeleiding langs de armen helpen kabels uit het zicht te houden voor een opgeruimde opstelling

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Bureaudikte 10 - 80mm
Doorvoertule Diameter: 10 - 35mm

Prestaties

Draagvermogen	44.1 lb [20 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	49" (32:9)
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	9.1 in [232 mm]
Maximumhoogte	20.0 in [508 mm]
Minimum Arm Extension	11.5 in [293 mm]
Maximale armverlenging	24.4 in [621 mm]
Kantelen	+50° / -20°
Pannen	+/- 90°
Zwenken / draaien	+180° / -180°
Schermmrotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Opmerking: Schermen met een breedte van minder dan 40" (50,8 cm) kunnen in portretoriëntatie worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat beperkte ruimte op het bureau het draaien van de monitor kan beperken.
---------	--

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lengte product	5.3 in [13.4 cm]
Breedte product	26.1 in [66.3 cm]
Hoogte product	24.6 in [62.5 cm]
Gewicht product	10.8 lb [4.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
Breedte Verpakking	17.3 in [44.0 cm]
Hoogte Verpakking	5.1 in [13.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.1 lb [5.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - veearm
	1 - draaiarm
	1 - basis
	1 - VESA Montageplaat
	1 - Bureauklem Beugel, Bovenstuk
	1 - Bureauklem Beugel, Onderstuk
	1 - doorvoergat plaat
	2 - Klemschijven
	2 - Klemschroeven
	1 - VESA Montagemoer
	2 - kleine onderleggingen

2 - M4x10 mm schroeven

4 - M6x12mm Schroeven

1 - M8x35mm Schroeven

1 - 4mm Inbussleutel met Schroevendraaier

1 - 6 mm inbussleutel

4 - M4x12 mm schroeven

4 - M5 x 12 mm schroeven

4 - grote onderlegingen

1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.