

Brazo Soporte de Sobremesa para Monitor de Hasta 32" - Soporte VESA - Brazo VESA - Máximo 10kg - VESA 75x75/100x100 - Mordaza Abrazadera en C - Articulado - con Resorte Mecánico - TAA

ID del Producto: H1M1AG2-MONITOR-ARM



Este soporte de escritorio para monitor está diseñado para soportar una pantalla ultrawide de hasta 32 pulgadas, creando una zona ergonómica para la productividad. El brazo mecánico asistido por resorte permite múltiples ajustes para adaptarse a las distintas necesidades ergonómicas.

El brazo para monitor viene preensamblado e incluye una placa para monitor VESA que utiliza tornillos de mariposa para montar el monitor de forma segura, rápida y sin herramientas adicionales.

El brazo de resorte mecánico permite ajustar la altura sin herramientas con un rango de 19,7 a 52,4 cm (7,7 a 20,6 pulg.) con un movimiento suave de un solo toque. La extensión máxima del brazo es de 53,5 cm con una capacidad total de peso de 10 kg.

Los soportes VESA del monitor permiten un giro de +/-15°, una inclinación de +90/-15° y una rotación de la pantalla de 360° para la orientación vertical-horizontal.

Para mantener un espacio de trabajo organizado, los brazos cuentan con un canal de gestión de cables a lo largo de la parte inferior para mantener los cables fuera de la vista, reduciendo el desorden y contribuyendo a una configuración ordenada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **BRAZO PARA MONITOR DE MONTAJE EN ESCRITORIO:** Admite pantallas panorámicas de hasta 32 pulgadas, con un peso máximo de 10kg - La placa VESA admite patrones de 75x75/100x100mm - Brazo de resorte mecánico articulado y ajustable en altura - TAA
- **INSTALACIÓN RÁPIDA Y SIN HERRAMIENTAS:** Se envía premontado - Placa VESA con tornillos de mariposa para montar el monitor sin necesidad de herramientas - La abrazadera en C viene con pomo manual para facilitar la instalación - Grosores de mesa de 2 a 6cm
- **AJUSTE DE UN SOLO TOQUE CON MUELLE MECÁNICO:** Resorte mecánico de alta calidad para un movimiento suave y sin esfuerzo de un solo toque - Los resortes mecánicos son más robustos y resistentes al desgaste con el tiempo en comparación con los resortes de gas
- **AJUSTE DE LA PANTALLA:** Ajustes sin herramientas de +/-15° giro, +90/-15° inclinación, y 360° rotación de la pantalla (retrato/paisaje) - Extensión máxima del brazo 53,5cm, rango de altura de 19,7 a 52,4cm
- **ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO:** El soporte para monitor cuenta con canales integrados de gestión de cables a lo largo de los brazos, lo que garantiza que todos los cables estén bien organizados y fuera de la vista

Hardware

Política de Garantía	10 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Desk Clamp: Table Thickness 0.8 - 2.3in (2 - 6cm)

Rendimiento

Capacidad de Carga	22.0 lb [10 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	No
Fits UltraWide Displays	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	8.0 in [202 mm]
Altura máxima	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Extensión máxima del brazo	22.6 in [574 mm]
Inclinación	+65° / -15°
Giro	+/-15
Giro / Pivotación	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Aluminum, Steel, and Plastic
Longitud del Producto	21.7 in [55 cm]
Ancho del Producto	13.6 in [34.5 cm]
Altura del Producto	23.0 in [58.3 cm]

Peso del Producto 6.7 lb [3.0 kg]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	13.4 in [34.0 cm]
Ancho de la Caja	21.5 in [54.7 cm]
Altura de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.7 lb [3.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conjunto del Brazo
	2 - Base (Cojín EVA)
	1 - Soporte VESA para Monitor
	4 - Tornillos VESA
	1 - Llave Hexagonal M3
	1 - Llave Hexagonal M6
	1 - Clip para Cable
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	10 Años
----------	---------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.